

Philips
LED Ekran

- 117 cm (46 inç)
- kenar LED
- Full HD

BDL4610Q



Yüksek performansın tadını

uygun fiyatlı 46 inç reklam ekranı ile çıkarın

Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

Çalışma esnekliği

- Kenar LED Arkadan Işıklandırma
- USB Ortam Oynatma
- Smart Control Yazılım Paketi

Daha düşük toplam maliyet

- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- 3 Yıl garanti

PHILIPS

LED Ekran
117 cm (46 inç) kenar LED, Full HD

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 116,8 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- Tepki süresi (tipik): 8,5 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,18 mm x 0,53 mm
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, Aşamalı Tarama, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
1920 x 1080	60 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60Hz

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: HDMI x2, Ses (Sol/Sağ) x2, Kompozit RCA x2
- Diğer bağlantılar: Komponent RCA x1
- USB: USB 2.0 x 2
- AV çıkışı: SPDIF Çıkışı, Kompozit RCA x1

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1065,9 x 643 x 56,6 mm
- Çerçeve kalınlığı: 22mm (45mm alt)
- VESA Montaj: 400 x 400 mm
- Set ağırlığı: 15,49 kg
- Set ağırlığı (lb): 34,15 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- Bağıl nem: 20-80 %
- MTBF: 50.000 saat

Güç

- Tüketim (Açık modu): 160W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Stand: BM04246 (İsteğe Bağlı)

Çeşitli

- Garanti: Uluslararası: 3 yıl
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Türkçe
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP Resimler, GIF resimler, M4A, MOV, PNG resimler, RMVB (RealMedia farklı bit hızları), WMA

Teknik spesifikasyonlar

- Arka ışık: Kenar LED

BDL4610Q/00

Özellikler

Kenar LED Arkadan Işıklandırma

Gelişmiş LED teknolojiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırladığı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

USB Oynatma

USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

Smart Control

Ağnızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

3 Yıl garanti

Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimize emin olabilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-08-09

Sürüm: 13.2.2

12 NC: 8670 000 94287
EAN: 87 12581 65772 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com