



Philips  
Рекламный дисплей

**117 см (46")**

Боковая светодиодная  
подсветка  
Full-HD

**BDL4671VL**

## Демонстрируйте рекламный контент на стильном

### высокопроизводительном дисплее

Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания.

#### **Функциональная гибкость**

- Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)
- Боковая светодиодная подсветка
- Множество функций. Один провод
- Шлейфовое соединение DVI
- Порт дисплея для поддержки более быстрой графики
- Управление по сети: RJ45
- Пакет ПО Smart Control
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Воспроизведение медиафайлов с USB

#### **Оптимизировано для всеобщего просмотра**

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p

#### **Низкая себестоимость**

- SmartPower для экономии электроэнергии

# PHILIPS

## Особенности

### Боковая светодиодная подсветка

Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

### Шлейфовое соединение DVI

Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

### Один провод

Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

### RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или

просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

### DisplayPort

Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

### Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установок большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

### Интеллектуальное управление

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостены и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая

все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

### SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предуславливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

### Интерфейс OPS

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 700 кд/м<sup>2</sup>
- Время отклика (типич.): 6,5 мс
- Коэфф. контрастности (типич.): 4000:1
- Формат изображения: 16:9
- Шаг пикселей: 0,177 x 0,53 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, Динамическое повышение контрастности
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Диагональ экрана: 46 дюйма / 117 см
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- A/B вход: DVI-D x1, Компонентный (BNC) x1, Композитный (BNC) x1
- Другие подключения: AC-выход, DisplayPort, USB, HDMI, DVI-выход, OPS
- A/B выход: Аудиовход (Л/П) x1

## Поддерживаемое разрешение дисплея

### Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1920 x 1200	60 Гц

### Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576p	50 Гц
576i	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1052,7 x 607,3 x 69 мм
- Ширина устройства (в дюймах): 41,44 дюйма
- Толщина рамки: 15,8 мм
- Вес продукта: 22 кг

- Вес изделия (фунты): 48,5
- Среднее время между отказами: 60 000 ч.
- Крепление VESA: 400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм

## Функции управления

- Сквозной канал сигнала: DVI, VGA, RS232, Проходной вход IR
- Возможность сетевого управления: RJ45, RS232, HDMI (один провод)
- Размещение: Портретная, Ландшафтный
- Изображение в изображении: PBP, PIP, POP
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Простая установка: Выход AC, Ручки для переноски, Специальная подставка
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Другие удобства: Ручки для переноски
- Упаковка: Коробка для многократного использования
- Ячеечная матрица: До 5 x 5

## Прочее

- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, UL/cUL, CCC, RoHS, C-Tick, GOST
- Гарантия: Гарантия три года по всему миру
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Турецкий

## Звук

- Встроенные AC: 2 x 10 Вт

## Питание

- Источник питания: 90—264 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребление (в режиме работы): 120 Вт, типич.
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 5 - 40 °C
- Относительная влажность: 20 - 80 %

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Руководство пользователя на CD-ROM, Краткое руководство
- Подставка: BM05462 (дополнительно)

## Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 65335 4
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2022-04-21

Версия: 7.3.1

12 NC: 8670 000 92905  
EAN: 87 12581 65335 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)