

Philips
Video Duvarı Ekranı

46 inç
Doğrudan LED Arkadan
Işıklandırma
Full HD

BDL4682XL



En çarpıcı video duvarlarını yaratın

Bu LED sıfır çerçeveli ekranla

Video duvar modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Çarpıcı video duvarları için çerçevesiz tasarım
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

Yüksek fotoğraf ve görüntü kalitesi

- Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

Çalışma esnekliği

- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- Smart Control Yazılım Paketi
- Dikey mod kullanımı
- IR Düz geçiş
- Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- DVI Paylaşım Sistemi

PHILIPS

Özellikler

Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemlerini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

Çerçevesiz tasarım

Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.

Yüksek parlaklık

Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımlı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.

Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

Smart Control

Ağındaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamaya, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

FailOver

İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi 7/24 korumaya birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

DVI Paylaşım Sistemi

DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

IR Düz geçiş

Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağındaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.

RJ45

LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

7/24 çalışma için tasarlandı

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Energy Star 5.0

Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün olduğunuzu gösterir. Philips Reklam Ekranları, Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar.



SmartPower



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080p
- Parlaklık: 700 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 6,5 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,53 x 0,53 mm
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, Aşamalı Tarama, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1
- AV girişi: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, IR girişi, Ses (Sol/Sağ) x1
- Diğer bağlantılar: Ekran Portu, DVI Çıkışı, USB, AC çıkışı, IR çıkışı, Harici hoparlör konektörü
- AV çıkışı: Ses (Sol/Sağ) x1

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1023,68 x 578,27 x 106,71 mm
- Çerçeve genişliği (Sol/Üst, Sağ/Alt): 3,2 mm, 1,8 mm
- Çerçeve genişliği (A'dan A'ya): 5 mm
- Ürün ağırlığı: 24 kg
- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- VESA Montaj: 400 x 400 mm
- MTBF: 60.000 saat

Güç

- Güç tüketimi (Tipik): 135 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W
- Güç kaynağı: 90-240 VAC, 50/60 Hz

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- Bağıl nem: 10 - 90 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60Hz
• Video formatları	
Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60Hz

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Sinyal Loop Through: RS232, VGA, DVI, IR Loophthrough
- Döşemeli Matris: en fazla 15 x 10
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Ekran koruma işlevleri: Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek Kablo), RJ45
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, AC Çıkışı, Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu
- OSD Dilleri: Felemenkçe, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Türkçe

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 12 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Stand: BM05611 (İsteğe Bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/cUL, BSMI, CB, C-Tick, EPEAT, GOST
- Garantili: 3 Yıl garanti



Yayın tarihi 2022-05-17

Sürüm: 2.1.1

12 NC: 8670 000 98311
EAN: 87 12581 66959 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com