



Philips
Pantalla con señalización
digital

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Entregá tus mensajes con estilo

con esta pantalla de alto rendimiento

Disfrutá una combinación única de calidad de imagen y alto rendimiento, que entregarán tus mensajes de marketing al público y te harán destacar.

Flexibilidad funcional

- Varias funciones. Un solo cable
- Salida DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45
- Bucle intermedio VGA
- La función de zoom mejorada admite la aplicación en paneles de mosaico.
- Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

Ideal para lugares públicos

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Diseño moderno con marco delgado


Menos costo total de propiedad

- SmartPower para ahorrar energía

PHILIPS

Destacados

Salida DVI



Creá una pared de video de hasta 9 pantallas en configuraciones 3 x 3 con una cadena DVI. Conectá el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de video más espectaculares que existen.

Solo un cable

Tomá el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de video a través de un solo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

RJ45

La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Podés configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de

forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

DisplayPort

Disfrutá de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

SmartPower



La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Marco delgado

Su diseño de marco delgado añade estilo al aspecto de una pantalla pública y permite que se adapte a cualquier entorno. Además, este diseño es ideal para paredes de video en mosaico.

Conector inteligente

Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.

Bucle intermedio VGA

Conectá varias pantallas para crear una pared de video de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.

Función de zoom para paneles de mosaico

La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de video, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla: 47 pulgadas / 119,4 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 700 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 1200:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 9 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Pixeles: 0,54 x 0,54 mm
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de movimiento, Escaneo progresivo, Optimización de contraste dinámico

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Pilas para control remoto, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Accesorios opcionales: Soporte para la mesa

Conectividad

- PC: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9
- Entrada AV: DVI-D x 1, Componente (BNC) x 1
- Otras conexiones: DisplayPort, Salida DVI, USB, HDMI, Salida CA
- Salida AV: Audio (I/D) x1

Comodidad

- Ubicación: Vertical, Horizontal
- En mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Embalaje: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232, RJ45

Dimensiones

- Grosor del marco: 20 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1080 x 625,2 x 127 mm

- Dimensiones del aparato en pulgadas (An x Al x Pr): 41,6 x 23,0 x 5,1 pulgadas
- Peso del producto: 29 kg
- Peso del producto (libras): 63,9
- Montaje VESA: 200 x 400 mm

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobaciones regulatorias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantía: Garantía global por 3 años

Condiciones de funcionamiento

- Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 hora(s)

Potencia

- Consumo (modo encendido): 155 W típico
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formatos de video


Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60 Hz

Sonido

- Parlantes integrados: 2 x 12 W (RMS)

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 65062 9
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón



Fecha de publicación
2020-10-05

Versión: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965
EAN: 87 12581 65062 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com