

Philips
Système d'affichage public

119 cm (47")
HD 1080p

BDL4771V



Faites passer vos messages en finesse

avec cet écran très performant.

Profitez à la fois d'une qualité d'image étonnante et de performances époustouflantes qui vous garantiront que vos messages marketing ne passeront pas inaperçus.

Flexibilité d'utilisation

- Un seul fil mais de nombreuses fonctions
- Connexion DVI en série
- DisplayPort pour une prise en charge graphique plus rapide
- Interface réseau : RJ45
- Boucle VGA
- Fonction de zoom améliorée pour intégration à une vidéomosaïque
- Smart insert à l'arrière pour petit ordinateur

Moniteur optimisé pour les lieux publics

- Écran ACL HD 1080p, 1 920 x 1 080p
- Une conception compacte pour un style tout en élégance


Un coût total de possession réduit

- SmartPower pour des économies d'énergie

PHILIPS

Caractéristiques

Connexion DVI en série



Dressez un mur vidéo numérique pouvant contenir jusqu'à 150 écrans en configuration 15 x 10 à l'aide d'une connexion DVI en série. Il vous suffit de raccorder le port de sortie DVI de cet écran au port d'entrée DVI d'un autre pour créer un mur vidéo époustouflant.

Un seul fil

Soyez en parfaite maîtrise de votre écran en faisant passer l'ensemble des commandes opérationnelles et votre signal vidéo par le même câble HDMI. Cette fonction unique simplifie considérablement la gestion de votre écran. De plus, grâce au protocole CEC (Consumer Electronics Control), il n'a jamais été aussi facile d'accéder aux données essentielles sur votre écran.

RJ45

Vous pouvez gérer votre écran en toute facilité avec l'apparition du port de réseau local (RJ45), qui vous permet de configurer chaque écran ou de connaître rapidement leur statut grâce à la connexion RJ45.


DisplayPort

Profitez d'images incroyables grâce à la prise en charge graphique haute vitesse de DisplayPort. En plus de la transmission des vidéos haute définition, DisplayPort est en mesure de diffuser le contenu audio, ce qui vous évite de devoir utiliser des câbles supplémentaires.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran affiche une résolution native appelée HD 1080p. Équipé de la technologie la plus avancée en matière d'écran ACL, il dispose de la résolution grand écran totale de 1 080 lignes à balayage progressif, de 1 920 pixels chacune. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour les formats de signaux d'entrée HD comportant jusqu'à 1 080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Ces images vives et éclatantes vous feront vivre une expérience de visualisation incroyable.

SmartPower



L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Conception compacte

La mode est au mince et justement, grâce à sa conception compacte, cet écran est parfait

pour ajouter une touche d'élégance dans la plupart des environnements. Il est également parfaitement adapté pour une intégration à une vidéomosaïque.

Smart insert

La plupart des installations destinées à l'affichage public reposent sur des ordinateurs professionnels. Malheureusement, un tel matériel nécessite une place importante en raison de la profondeur des écrans et de l'enchevêtrement des câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec Smart Insert à l'arrière, qui est idéal pour accueillir des ordinateurs professionnels de petite taille. En plus, le système de gestion des câbles constitue une bonne solution pour faciliter le rangement de vos câbles et donner à votre installation un air professionnel.

Boucle VGA

Connectez jusqu'à 150 écrans en série pour créer un mur vidéo VGA et optimiser l'expérience de visionnement. Aucun matériel additionnel n'est nécessaire et leur simplicité d'installation n'a d'égale que leur faculté à capter le regard de votre public.

Fonction de zoom pour vidéomosaïque

La fonction de zoom interne facilite l'intégration de l'écran à une vidéomosaïque sans devoir recourir à du matériel supplémentaire coûteux. Adaptable à plusieurs configurations, il n'a jamais été aussi simple d'installer un mur vidéo incroyable.



Spécifications

Image/Affichage

- Diagonale d'écran: 47 pouces / 119,4 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
- Luminosité: 700 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 1 200:1
- Temps de réponse (type): 9 ms
- Format image: 16:9
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
- Pas de masque: 0,54 x 0,54 mm
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard de couleurs
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Désentrelacement avec compensation de mouvement, Balayage progressif, Amélioration du contraste dynamique

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Piles pour télécommande, Câble d'alimentation, Câble VGA, Manuel d'utilisation sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide
- Accessoires en option: Support pour installation sur table

Connectivité

- PC: Entrée VGA HD D-Sub 15 broches, Sortie VGA HD D-Sub 15 broches, RJ45, Port RS-232 D-Sub9, Sortie RS232 D-sub9
- Entrée AV: 1 connecteur DVI-D, 1 connecteur BNC à composantes
- Autres connexions: DisplayPort, Sortie DVI, USB, HDMI, Sortie c.a.
- Sortie AV: 1 audio stéréo

Commodité

- Positionnement: Portrait, Paysage
- Vidéomosaïque: Jusqu'à 5 x 5
- Image sur image: PBP, PIP, POP
- Sortie en boucle: DVI (interface visuelle numérique), VGA, RS-232
- Contrôle du clavier: Caché, Verrouillable
- Signal de contrôle à distance: Verrouillable
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de lumière ambiante, Smart Power
- Emballage: Boîte réutilisable
- Contrôlable par réseau: RS-232, RJ45

Dimensions

- Épaisseur du cadre: 20 mm

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 080 x 625,2 x 127 mm
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 41,6 x 23 x 5,1 pouces
- Poids de l'appareil: 29 kg
- Poids du produit en livres: 63,9
- Fixation VESA: 200 x 400 mm

Divers

- Langues d'affichage: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Homologations: CE, FCC Classe B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantie: Garantie internationale de 3 ans

Environnement d'exploitation

- Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
- Humidité relative: 5 à 90 %
- MTBF: 60 000 heure(s)

Alimentation

- Consommation électrique (marche): Type 155 W
- Consommation en veille: < 1 W

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 366 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 600 x 1 200	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz
1 920 x 1 200	60 Hz

Formats vidéo


Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50/60 Hz
1 080i	50/60 Hz
1080p	50/60 Hz

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 12 W eff.

Dimensions de l'emballage

- NEA: 87 12581 65062 9
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton



Date de publication
2020-10-05

Version: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965
EAN: 87 12581 65062 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com