



Philips  
Zaslon za javne prostore

119 cm (47")  
Full HD

BDL4771V

## Prenosite poruke sa stilom

uz ovaj zaslon odličnih radnih značajki

Uživajte u jedinstvenoj kombinaciji zapanjujuće slike i odličnih radnih značajki koja će prenijeti vaše marketinške poruke publici i privući njezinu pažnju.

### Radna prilagodljivost

- Mnogo funkcija. One Wire
- DVI izlaz
- Display Port za bržu grafičku podršku
- Mogućnost upravljanja preko mreže: RJ45
- VGA prijenos signala
- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala

### Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela
- Tanka prednja ploča za moderan izgled


### Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## DVI izlaz



Kreirajte video-zid s do 9 zaslona u konfiguraciji 3 x 3 uz DVI lančanu vezu. Jednostavno povežite DVI izlaz jednog zaslona s DVI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem doživljaju video-zida.

## One Wire

Preuzmite potpunu kontrolu nad prikazom koristeći samo jedan HDMI kabel za sve naredbe i propuštanje video-signala. Ova jedinstvena značajka uvelike olakšava i osigurava besprijekoran rad i održavanje zaslona. Consumer Electronics Control (CEC) naredbe pronalaze ključne informacije o zaslonu čine dječjom igrom.

## RJ45

Jednostavno upravljanje zaslonom dostupno je zahvaljujući LAN (RJ45) ulazu. Svaki zaslon možete konfigurirati ili brzo i praktično saznati status svakog uređaja putem RJ45 veze.


## Display Port

Uživajte u kristalno čistoj slici zahvaljujući širokopojasnoj grafičkoj podršci koju pruža Display Port. Osim prijenosa videosadržaja pune visoke rezolucije, Display Port omogućava i prijenos zvuka, uklanjajući potrebu za dodatnim kabelima.

## Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

## SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

## Tanka prednja ploča

Tanka prednja ploča zaslona za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslona čini idealnim za modularne video-zidove.

## Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

## VGA prijenos signala

Povežite više zaslona kako biste napravili videozid od najviše 150 zaslona koristeći VGA lančano povezivanje i poboljšajte vizualni doživljaj. Ne zahtijevaju dodatni hardver, a podjednako su jednostavni za korištenje i privlačni za vašu publiku.

## Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju modularnog video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguće su razne konfiguracije pa je izrada zapanjujućeg video-zida čista jednostavnost.



# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Veličina dijagonale zaslona: 47 inča / 119,4 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 9 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,54 x 0,54 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi boja
- Poboľšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, Poboľšanje dinamičkog kontrasta

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Staljak za stol

## Mogućnost povezivanja

- Računalo: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz
- AV ulaz: DVI-D x1, Komponentni (BNC) x1
- Ostali priključci: Display Port, DVI izlaz, USB, HDMI, AC izlaz
- AV izlaz: Audio (L/R) x1

## Praktičnost

- Smještaj: Portret, Pejzaž
- Modularni: Do 5 x 5
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Prijenos signala: DVI, VGA, RS232
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključiti
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključiti
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjjetljenje, Smart Power
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

## Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 20 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1080 x 625,2 x 127 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D):

- 41,6 x 23,0 x 5,1 inča
- Težina proizvoda: 29 kg
- Masa proizvoda (lb): 63,9
- VESA postolje: 200 x 400 mm

## Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Jamstvo: Globalno 3-godišnje jamstvo

## Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %
- MTBF: 60 000 sat(i)

## Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 155 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

## podržana rezolucija zaslona

### Formati računala


Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480i	60Hz
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (RMS)



Datum izdavanja  
2020-10-05

Verzija: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965  
EAN: 87 12581 65062 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)