



Philips
Signage-skjerm

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Lever budskapet med stil

med denne skjermen med høy ytelse

Gled deg over den unike kombinasjonen av utmerket bildekvalitet og høy ytelse som leverer markedsføringsbudskapet ditt til publikum på en måte som gjør at det blir lagt merke til.

Fleksibel drift

- Mange funksjoner. Én ledning
- DVI-seriekobling
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- VGA-sløyfe
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende


Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing

PHILIPS

Høydepunkter

DVI-seriekobling



Skap en digital videovegg bestående av opptil 150 skjermer i en 15 x 10-konfigurasjon med en DVI-seriekobling. Koble helt enkelt DVI-utporten til en DVI-inn-port på en annen skjerm for å skape den mest slående videoveggopplevelsen som finnes.

Én ledning

Ta full kontroll over skjermen ved å kjøre alle driftskommandoer samt videosignalet gjennom én enkelt HDMI-kabel. Denne unike funksjonen gjør det mye enklere og mer praktisk å sikre jevn drift og jevnt vedlikehold av skjermen. Consumer Electronics Control-kommandoer (CEC) gjør at det blir barnemat å finne viktig informasjon.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.

Display Port

Gled deg over krystallklare bilder med Display Port som gir grafikkstøtte med høy båndbredde. I tillegg til å overføre HD-videoer vil Display Port også overføre lyd ved å fjerne behovet for ekstra kabler.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Slank ramme

En slank ramedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den glir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

VGA-sløyfe

Koble til flere skjermer for å lage en videovegg på opptil 150 skjermer via en VGA-seriekobling og dermed øke den visuelle opplevelsen. Ingen ekstra maskinvare er nødvendig. De er enkle å installere og tiltrekker seg lett oppmerksomheten til publikum.

Zoomfunksjon for matrise

Den interne zoomfunksjonen gir enkel implementering av en videoveggmatrise uten behov for dyrt eksternt utstyr. Den har muligheter for mange forskjellige konfigurasjoner, slik at det å skape en fantastisk videovegg, har blitt definisjonen på enkelt.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 47 tommer / 119,4 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,54 x 0,54 mm
- Skjermfarger: 1,07 milliarder farger
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstart-guide
- Ekstraustyr: Bordstativ

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang
- AV-inngang: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, DVI-ut, USB, HDMI, AC-utgang
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Matrise: Opptil 5 x 5
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Signalsøfegjennomgang: DVI, VGA, RS232
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Mål

- Tykkelse på rammen: 20 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1080 x 625,2 x 127 mm
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 41,6 x 23,0 x 5,1 tommer
- Produktvekt: 29 kg

- Vekt på produkt (pund): 63,9
- VESA-montering: 200 x 400 mm

Diverse

- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garanti: Global 3 års garanti

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0-40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5-90 %
- MTBF: 60 000 time(r)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typ. 155 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformater


Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (RMS)

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 65062 9



Utgivelsesdato
2018-09-28

Versjon: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965
EAN: 87 12581 65062 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong