

Philips
Рекламный дисплей

119 см (47")
Full-HD

BDL4771V



Демонстрируйте рекламный контент на стильном

высокопроизводительном дисплее

Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания.

Функциональная гибкость

- Множество функций. Один провод
- Шлейфовое соединение DVI
- Порт дисплея для поддержки более быстрой графики
- Управление по сети: RJ45
- Проходной вход VGA
- Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК

Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p
- Тонкая рамка и стильный дизайн


Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии

PHILIPS

Особенности

Шлейфовое соединение DVI



Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

Один провод

Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.


DisplayPort

Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

SmartPower



Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого

интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

Проходной вход VGA

Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.

Функция увеличения для ячеечной матрицы

Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 47 дюйма / 119,4 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 700 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 1200:1
- Время отклика (типич.): 9 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Шаг пикселей: 0,54 x 0,54 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, Динамическое повышение контрастности

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Руководство пользователя на CD-ROM, Краткое руководство
- Дополнительные аксессуары: Настольная подставка

Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9
- A/B вход: DVI-D x1, Компонентный (BNC) x1
- Другие подключения: DisplayPort, DVI-выход, USB, HDMI, АС-выход
- A/B выход: Аудиовход (Л/П) x1

Функции управления

- Размещение: Портретная, Ландшафтный
- Ячеичная матрица: До 5 x 5
- Изображение в изображении: PBP, PIP, POP
- Сквозной канал сигнала: DVI, VGA, RS232
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Упаковка: Коробка для многократного использования
- Возможность сетевого управления: RS232, RJ45

Размеры

- Толщина рамки: 20 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1080 x 625,2 x 127 мм
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 41,6 x 23,0 x 5,1 дюйма
- Вес продукта: 29 кг
- Вес изделия (фунты): 63,9
- Крепление VESA: 200 x 400 мм

Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Гарантия: Гарантия три года по всему миру

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Относительная влажность: 5—90 %
- Среднее время между отказами: 60 000 часов

Питание

- Потребление (в режиме работы): Станд. 155 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы

| Разрешение | Частота обновления |
|-------------|--------------------|
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Гц |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Гц |
| 1024 x 768 | 60 Гц |
| 1280 x 768 | 60 Гц |
| 1280 x 800 | 60 Гц |
| 1280 x 1024 | 60 Гц |
| 1360 x 768 | 60 Гц |
| 1366 x 768 | 60 Гц |
| 1440 x 900 | 60 Гц |
| 1600 x 1200 | 60 Гц |
| 1920 x 1080 | 60 Гц |
| 1920 x 1200 | 60 Гц |

Видеоформаты

| Разрешение | Частота обновления |
|------------|--------------------|
| 480i | 60 Гц |
| 480p | 60 Гц |
| 576p | 50 Гц |


| | |
|-------|-----------|
| 576i | 50 Гц |
| 720p | 50, 60 Гц |
| 1080i | 50, 60 Гц |
| 1080p | 50, 60 Гц |

Звук

- Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 65062 9
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2020-10-05

Версия: 4.8.1

12 NC: 8670 000 91965
EAN: 87 12581 65062 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com