

Philips
Pantalla LED

119 cm (47")

Edge LED
Full HD

BDL4785SL



Excelente calidad de imagen. Diseño súper delgado.

Pero con gran rendimiento

Emití tus mensajes de marketing con estilo gracias a la pantalla LCD súper delgada de 119 cm (47") Full HD. Es perfecta para ubicaciones en las que el espacio es esencial, pero sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de imagen.

Flexibilidad funcional

- Diseño súper delgado
- Retroiluminación Edge LED
- Panel de 120 Hz
- Varias funciones. Un solo cable
- Sistema en cadena DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45

Ideal para lugares públicos

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Menos costo total de propiedad

- SmartPower para ahorrar energía

PHILIPS

Destacados

Retroiluminación Edge LED

Disfrutá de una dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

Solo un cable

Tomá el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de video a través de un solo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

RJ45

La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN

(RJ45). Podés configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

DisplayPort

Disfrutá de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Panel de 120 Hz

Disfrutá de videos con unas imágenes sorprendentemente nítidas gracias a este panel de 120 Hz. Incluso las escenas de acción con movimientos rápidos se pueden ver con nitidez, mejorando así tu experiencia de visualización.

SmartPower

La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el

consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Diseño súper delgado

Con una profundidad total inferior a 4 cm, ahora podás instalar tu pantalla de señalización discretamente en cualquier lugar. Esta pantalla combina un diseño asombroso con una carcasa ultradelgada para ofrecer una flexibilidad extrema.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla: 47 pulgadas / 119,3 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 1600:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 12 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Pixeles: 0,54 x 0,54 mm
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de movimiento, Escaneo progresivo, Optimización de contraste dinámico

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Pilas para control remoto, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápida
- Accesorios opcionales: Parlantes

Conectividad

- PC: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9
- Entrada AV: DVI-D x 1, Componente (BNC) x 1
- Otras conexiones: Salida CA, DisplayPort, USB, HDMI
- Salida AV: Audio (I/D) x1

Comodidad

- Ubicación: Vertical, Horizontal
- En mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Embalaje: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232, RJ45

Dimensiones

- Grosor del marco: 20 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1085 x 632 x 38 mm
- Dimensiones del aparato en pulgadas (An x Al x Pr): 42,7 x 24,8 x 1,5 pulgadas
- Peso del producto: 18,8 kg

- Peso del producto (libras): 41,4 lb
- Montaje VESA: 400 x 200 mm

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobaciones regulatorias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantía: Europa y Norteamérica: 3 años

Condiciones de funcionamiento

- Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 hora(s)

Alimentación

- Consumo (modo encendido): Típ. 104 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Resolución de pantalla compatible


- **Formatos de computadora**

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
- **Formatos de video**

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60 Hz

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 60486 8
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón



Fecha de publicación
2020-10-05

Versión: 15.2.2

12 NC: 8670 000 76923
EAN: 87 12581 60486 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com