

Philips
Affichage à DEL

119 cm (47")

rétroéclairage périphérique à DEL
HD 1080p

BDL4785SL



Superbe qualité d'image et conception incroyablement mince

Très bonnes performances

Communiquez vos messages marketing tout en finesse grâce à cet écran HD 1080p très mince de 119 cm (47"). Idéal pour les sites où l'espace est le nerf de la guerre, il peut être installé dans des endroits restreints sans que vous ne deviez faire de compromis sur la qualité d'image.

Flexibilité d'utilisation

- Conception incroyablement mince
- Rétroéclairage périphérique à DEL
- Panneau 120 Hz
- Un seul fil mais de nombreuses fonctions
- Connexion DVI en série
- DisplayPort pour une prise en charge graphique plus rapide
- Interface réseau : RJ45

Moniteur optimisé pour les lieux publics

- Écran ACL HD 1080p, 1 920 x 1 080p

Un coût total de possession réduit

- SmartPower pour des économies d'énergie

PHILIPS

Caractéristiques

Rétroéclairage périphérique à DEL

Profitez d'une diffusion homogène de la lumière grâce à une technologie à la fine pointe utilisant des diodes électroluminescentes (DEL) blanches positionnées sur les bords du panneau de façon à mieux répartir le faisceau lumineux. En plus d'une consommation et d'émissions de chaleur réduites, vous bénéficiez ainsi d'une gamme de couleurs vraiment uniforme.

Un seul fil

Soyez en parfaite maîtrise de votre écran en faisant passer l'ensemble des commandes opérationnelles et votre signal vidéo par le même câble HDMI. Cette fonction unique simplifie considérablement la gestion de votre écran. De plus, grâce au protocole CEC (Consumer Electronics Control), il n'a jamais été aussi facile d'accéder aux données essentielles sur votre écran.

RJ45

Vous pouvez gérer votre écran en toute facilité avec l'apparition du port de réseau local (RJ45),

qui vous permet de configurer chaque écran ou de connaître rapidement leur statut grâce à la connexion RJ45.

DisplayPort

Profitez d'images incroyables grâce à la prise en charge graphique haute vitesse de DisplayPort. En plus de la transmission des vidéos haute définition, DisplayPort est en mesure de diffuser le contenu audio, ce qui vous évite de devoir utiliser des câbles supplémentaires.

Panneau 120 Hz

Appréciez la qualité vidéo exceptionnelle sur le panneau 120 Hz. Même les scènes d'action les plus effrénées, sont diffusées en toute fluidité, ce qui rend le visionnement des plus agréables.

SmartPower

L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran affiche une résolution native appelée HD 1080p. Équipé de la technologie la plus avancée en matière d'écran ACL, il dispose de la résolution grand écran totale de 1 080 lignes à balayage progressif, de 1 920 pixels chacune. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour les formats de signaux d'entrée HD comportant jusqu'à 1 080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Ces images vives et éclatantes vous feront vivre une expérience de visualisation incroyable.

Conception incroyablement mince

Sa profondeur inférieure à 4 cm vous permet d'installer cet écran destiné à l'information du public à peu près n'importe où en toute discrétion. L'élégance de cet écran n'a d'égale que son extrême flexibilité, qui doit beaucoup à sa taille de guêpe.



Spécifications

Image/Affichage

- Diagonale d'écran: 47 pouces / 119,3 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
- Luminosité: 450 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 1 600:1
- Temps de réponse (type): 12 ms
- Format image: 16:9
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
- Pas de masque: 0,54 x 0,54 mm
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard de couleurs
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Désentrelacement avec compensation de mouvement, Balayage progressif, Amélioration du contraste dynamique

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Piles pour télécommande, Câble d'alimentation, Câble VGA, Manuel d'utilisation sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide
- Accessoires en option: Haut-parleurs

Connectivité

- PC: Entrée VGA HD D-Sub 15 broches, Sortie VGA HD D-Sub 15 broches, RJ45, Port RS-232 D-Sub9, Sortie RS232 D-sub9
- Entrée AV: 1 connecteur DVI-D, 1 connecteur BNC à composantes
- Autres connexions: Sortie c.a., DisplayPort, USB, HDMI
- Sortie AV: 1 audio stéréo

Commodité

- Positionnement: Portrait, Paysage
- Vidéomosaïque: Jusqu'à 5 x 5
- Image sur image: PBP, PIP, POP
- Sortie en boucle: DVI (interface visuelle numérique), VGA, RS-232
- Contrôle du clavier: Caché, Verrouillable
- Signal de contrôle à distance: Verrouillable
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de lumière ambiante, Smart Power
- Emballage: Boîte réutilisable
- Contrôlable par réseau: RS-232, RJ45

Dimensions

- Épaisseur du cadre: 20 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 085 x 632 x 38 mm
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):

- 42,7 x 24,8 x 1,5 pouces
- Poids de l'appareil: 18,8 kg
- Poids du produit en livres: 41,4
- Fixation VESA: 400 x 200 mm

Divers

- Langues d'affichage: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Homologations: CE, FCC Classe B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantie: Amérique du Nord/Europe : 3 ans

Environnement d'exploitation

- Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
- Humidité relative: 5 à 90 %
- MTBF: 60 000 heure(s)

Alimentation

- Consommation électrique (marche): 104 W (type)
- Consommation en veille: < 1 W

Résolution prise en charge

Formats informatiques


Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 366 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 600 x 1 200	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz
1 920 x 1 200	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50/60 Hz
1 080i	50/60 Hz
1080p	50/60 Hz

Dimensions de l'emballage

- NEA: 87 12581 60486 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton



Date de publication
2020-10-05

Version: 15.2.2

12 NC: 8670 000 76923
EAN: 87 12581 60486 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com