

Philips
Οθόνη LED

119 εκ. (47")
με Edge LED
Full HD



BDL4785SL

Υπέροχη ποιότητα εικόνας. Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση.

Υψηλή απόδοση

Προβάλετε τις διαφημίσεις σας με σтил, με αυτήν την εξαιρετικά λεπτή οθόνη Full HD 119 εκ. (47"). Ιδανική για τα σημεία όπου πρέπει να εξοικονομήσετε χώρο, χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στην απόδοση ή στην ποιότητα εικόνας.

Λειτουργική ευελιξία

- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
- Οπίσθιος φωτισμός Edge LED
- Οθόνη 120 Hz
- Πολλές λειτουργίες. Ένα καλώδιο
- Αλυσιδωτή σύνδεση DVI
- Display Port για υποστήριξη ταχύτερων γραφικών
- Δικτυακός έλεγχος: RJ45

Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή

- Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οπίσθιος φωτισμός Edge LED

Γνωρίστε την ομοιόμορφη διασπορά φωτός, με την εξελιγμένη τεχνολογία LED. Στην περίμετρο της οθόνης υπάρχουν LED (φωτοδιόδοι) λευκού χρώματος για πιο ομοιόμορφη διάχυση του φωτός. Το αποτέλεσμα; Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη θερμότητα και ένα πραγματικό, ενιαίο φάσμα χρωμάτων.

One Wire

Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο της οθόνης σας, εκτελώντας όλες τις λειτουργικές εντολές και μεταφέροντας τα σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου HDMI. Με τη μοναδική αυτή δυνατότητα, είναι πολύ πιο εύκολο και βολικό να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και τη συντήρηση της οθόνης σας. Τέλος, με τις εντολές CEC, θα βρίσκετε πανεύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη.

RJ45

Η απλή διαχείριση της οθόνης σας είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής μιας θύρας LAN (RJ45). Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε οθόνη ή να μάθετε την κατάσταση κάθε συσκευής γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης RJ45.

Display Port

Απολαύστε πεντακάθαρους εικόνες, χάρη στην υποστήριξη γραφικών ευρείας ζώνης του Display Port. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας Full HD, το Display Port υποστηρίζει και τη μετάδοση ήχου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια.

Οθόνη 120 Hz

Απολαύστε εκπληκτικά καθαρές εικόνες χάρη στην οθόνη 120 Hz: δείτε ακόμα και τις γρήγορες σκηνές δράσης χωρίς θολότητα, ενισχύοντας την εμπειρία τηλεθέασης.

SmartPower

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου

φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Οθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixels η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Με συνολικό βάθος λιγότερο από 4 εκ., τώρα μπορείτε να εγκαταστήσετε την οθόνη δημόσιας προβολής σε μια διακριτική θέση, σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε. Η οθόνη διαθέτει εκπληκτική σχεδίαση με εξαιρετικά λεπτό κορμό, για κορυφαία ευελιξία.



SmartPower



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 47 ίντσες / 119,3 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1600:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 μοίρες
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,54 x 0,54 χιλ.
- Χρώματα οθόνης: 1.07 δισεκατομμύρια χρώματα
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ηχεία

Συνδεσιμότητα

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Έξοδος RS232 D-sub9
- Είσοδος AV: 1 DVI-D, 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος AC, Display Port, USB, HDMI
- Έξοδος AV: 1 ήχου (L/R)

Ευκολία

- Τοποθέτηση: Κατακόρυφη, Οριζόντια
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 5 x 5
- Εικόνα μέσα σε εικόνα: PBP, PIP, POP
- Signal Loop Through: DVI, VGA, RS232
- Έλεγχος ηλεκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα κλειδώματος
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Smart Power
- Συσκευασία: Επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Διαστάσεις

- Πάχος πλαισίου: 20 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1085 x 632 x 38 χιλ.

- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): 42,7 x 24,8 x 1,5 ίντσες
- Βάρος προϊόντος: 18,8 κ.
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 41,4
- Στήριγμα VESA: 400 x 200 χιλ.

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τούρκικα, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, FCC, Κλάση Β, UL/cUL, CCC, RoHS
- Εγγύηση: Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 3 έτη

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
- Σχετική υγρασία: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 ώρα(ες)

Ρεύμα

- Κατανάλωση (λειτουργία ενεργοποίησης): Τύπ. 104W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης


Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz

Φορμά εικόνας

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
480i	60Hz
480p	60Hz
576p	50 Hz
576i	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 60486 8
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1



Ημερομηνία έκδοσης
2022-04-21

Έκδοση: 15.2.2

12 NC: 8670 000 76923
EAN: 87 12581 60486 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com