

Philips
LED-ekraan

119 cm (47")
servade LED-valgusega
Full HD

BDL4785SL



Suurepärane pildikvaliteet. Üliõhuke disain.

Endiselt suurepärane jõudlus

Edastage oma reklaami stiilselt selle üliõhukese 47" (119 cm) täis-HD ekraaniga. Sobib ideaalselt kohtadesse, kus ülitähtis on ruumikus, kuid kompromisse ei ole tehtud jõudluse ega pildikvaliteedi osas.

Paindlikud kasutusvõimalused

- Üliõhuke disain
- Servade LED-tagantvalgus
- 120 Hz paneel
- Palju funktsioone. Üks juhe
- DVI pürgühendus
- Monitoriport võimaldab kiiremat graafika tuge
- Võrgu kaudu juhitav: RJ45

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p

Madalamad halduskulud

- SmartPower säästab energiat

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Servade LED-tagantvalgus

Nautige kaasaegse LED-tehnoloogia ühtlaselt jaotuvat valgust. Valged LED-d (valgusdiodid) paiknevad paneeli serva ümber, tagades valguse veel ühtlasema jaotumise. See võimaldab saavutada stabiilse madala võimsustarbe, väiksema soojuse eraldumise ning loomuliku ja ühtlase värvigamma.

Üks juhe

Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäsed ja videosignaalid läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskapade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsemäng.

RJ45

Tänu uuele LAN (RJ45) pordile on võimalik oma monitori lihtsalt juhtida. RJ45 ühenduse

abil saate lihtsalt ja mugavalt iga monitori seadistada või uurida välja iga seadme seisundi.

Monitoriport

Nautige kristallselgeid pilte, mida pakub monitoripordi pakutav suure ribalaiusega graafika tugi. Lisaks täis-kõrglahutusega video edastamisele saab monitoriport lisajuhtmeid vajamata hakkama ka heli edastamisega.

120 Hz paneel

Nautige hämmastavalt selget videopilti tänu 120 Hz paneelile. Isegi kiire tegevusega stseenid on häguta, täiustades nii teie vaatamiselamust.

SmartPower

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p

Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tiptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadri laotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realistes HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisetäiskaadri laotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

Üliõhuke disain

Nüüd saate diskreetselt kus tahes oma ekraani alla 4 cm sügavusega installida. See ekraan hõlmab vapustavat disaini ja üliõhukest korpust, mis tagab ülima paindlikkuse.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 47 tolli / 119,3 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 450 cd/m²
- Kontrastsus (tavaline): 1600:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 12 ms
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Vaatenurk (H / V): 178 / 178 kraadi
- Pikslite mõõt: 0,54 x 0,54 mm
- Ekraani värvid: 1,07 miljardit värvi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrialaotus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend
- Valikulised tarvikud: Kõlarid

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund
- AV-sisend: DVI-D x 1, Komponentvideo (BNC) x 1
- Muud liidesed: AC väljund, Monitoriport, USB, HDMI
- AV-väljund: Helisisend (V/P) x 1

Mugavus

- Paigutus: Püstpaigutus, Rõhtpaigutus
- Ekraanimatriks: Kuni 5 x 5
- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Signaali ring: DVI, VGA, RS232
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Kaugjuhtimisignaali: lukustatav
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitis
- Pakend: Taaskasutatav karp
- Võrgu kaudu juhitud: RS232, RJ45

Mõõtmed

- Raami paksus: 20 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1085 x 632 x 38 mm
- Komplekti mõõtmed, tollides (L x K x S): 42,7 x 24,8 x 1,5 tolli
- Toote kaal: 18,8 kg

- Toote kaal (lb): 41,4 lb
- VESA kinnitus: 400 x 200 mm

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poleerimine, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garantii: Euroopa/Põhja-Ameerika: 3 aastat

Kasutustingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %
- Keskmine riketevaheline aeg: 60 000 tund(i)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): Tüüpiline 104 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

• Arvutivormingud


Resolutsioon	Värskendussagedus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

• Videovormingud

Resolutsioon	Värskendussagedus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 60486 8
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp



Väljalaske kuupäev
2022-04-21

Versioon: 15.2.2

12 NC: 8670 000 76923
EAN: 87 12581 60486 8

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com