

Philips
Display LED

119 cm (47")

LED edge
Full HD



BDL4785SL

Eccellente qualità delle immagini e design super sottile.

Prestazioni sempre all'avanguardia

Diffondi i tuoi messaggi commerciali con stile grazie a questo display da 47" (119 cm) full HD. Ideale per spazi ridotti ma senza compromessi in termini di prestazioni e qualità delle immagini.

Flessibilità operativa

- Design super sottile
- Retroilluminazione Edge LED
- Pannello 120 Hz
- Numerose funzioni, un solo cavo
- Collegamento DVI a margherita
- DisplayPort per il supporto di una grafica più veloce
- Controllabilità di rete: RJ45

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica

- Display LCD Full HD 1920x1080p

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia

PHILIPS

In evidenza

Retroilluminazione Edge LED

Scopri una distribuzione uniforme della luce con la tecnologia LED all'avanguardia. I LED (diodi a emissione di luce) bianchi sono posizionati lungo il bordo del pannello per diffondere la luce in maniera ancora più omogenea. In questo modo il consumo energetico risulta ridotto, è necessario dissipare meno calore e si ottiene una gamma di colori realistica e uniforme.

Un solo cavo

Assumi il controllo totale dello schermo eseguendo tutte le funzioni operative e trasferendo il segnale video con un unico cavo HDMI. Grazie a questa esclusiva funzionalità, la gestione e la manutenzione dello schermo risultano notevolmente più semplici e agevoli. I comandi CEC (Consumer Electronics Control) consentono di trovare in maniera semplicissima le informazioni vitali relative allo schermo.

RJ45

La gestione del display è molto più semplice grazie all'introduzione di una porta LAN

(RJ45). È possibile configurare ciascun display o individuare lo stato di ciascun dispositivo in modo rapido e semplice grazie alla connessione RJ45.

DisplayPort

Immagini estremamente nitide grazie al supporto della grafica a elevata larghezza di banda offerto dalla funzionalità DisplayPort. Oltre a trasmettere video Full HD, DisplayPort consente di trasmettere anche l'audio, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi.

Pannello 120 Hz

Goditi la straordinaria nitidezza delle immagini video grazie al pannello a 120 Hz. Anche le scene di azione in rapido movimento vengono riprodotte senza sfocature per ottimizzare l'esperienza visiva.

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50%

e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Display LCD Full HD 1920x1080p

Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

Design super sottile

Con una profondità totale minore di 4 cm, ora puoi installare il tuo display pubblicitario in maniera assolutamente discreta, dove vuoi. Il display combina un design splendido con un corpo ultra sottile per una flessibilità estrema.



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 47 pollici / 119,3 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 450 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1600:1
- Tempo di risposta (tipico): 12 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
- Pixel Pitch: 0,54 x 0,54 mm
- Colori display: 1,07 miliardi di colori
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Compensazione movim. orizzontale interlacciata, Scansione progressiva, Dynamic contrast enhancement

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida
- Accessori opzionali: Altoparlanti

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9
- Ingresso AV: DVI-D x1, Component (BNC) x1
- Altri collegamenti: AC-out, DisplayPort, USB, HDMI
- Uscita AV: Audio (L/R) x1

Funzioni utili

- Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Matrice affiancata: Fino a 5 x 5
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Signal Loop Through: DVI, VGA, RS232
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Imballo: Confezione riutilizzabile
- Controllabile via rete: RS232, RJ45

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore cornice: 20 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 1085 x 632 x 38 mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 42,7 x 24,8 x 1,5 pollici
- Peso del prodotto: 18,8 Kg

- Peso prodotto (lb): 41,4 lb
- Montaggio VESA: 400 x 200 mm

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polish, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, RoHS
- Garanzia: Europa/Nord America: 3 anni

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- Umidità relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 ore

Assorbimento

- Consumo (durante l'accensione): Tip. 104 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Risoluzione display supportata

Formati per computer


Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p 50 Hz	
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 60486 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone



Data di rilascio
2020-10-05

Versione: 15.2.2

12 NC: 8670 000 76923
EAN: 87 12581 60486 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com