



Philips Signage Solutions
Videoseinä näyttö

49"

Direct LED -taustavalo
Full HD
450 cd/m²

Signage Solutions

BDL4988XC

Kun haluat näkyä

Monikäyttöinen videoseinä näyttö.

Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitettulla videoseinä näyttöllä.

Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla
- Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

Tehokas järjestelmä ratkaisu

- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 48,5 tuumaa / 123,2 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 1300:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,56 x 0,56 mm
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3 840 x 2 160	30Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30 Hz

Liitännät

- Videotulo: DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponentti (BNC x 3), Komposiitti (BNC)
- Videolähtö: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-I:n kautta)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA), Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Ulkoisen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
- Muut liitännät: OPS

Käyttömukavuus

- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Kantokahvat
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Kortti OPS RS232, Yksi johto (HDMI-CEC)
- Sijoittaminen: Vaakasuu (24/7), Pystysuu (24/7)
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 10

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 3,5 mm
- Näytön reunan leveys: Ylhäällä/vasemmalla: 2,35 mm, alhaalla/oikealla: 1,25 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1077,6 x 607,8 x 103,8 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 42,4 x 23,9 x 4,1 tuumaa
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm, M6
- Laitteen paino: 21,6 kg
- Laitteen paino (lb): 47,6 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- MTBF: 60 000 tuntia

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 110 W (EnergyStar 6.0 -testitapa)
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, RS232-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas, Reunan tasausnastat, Reunan tasauslevy, DVI-D-johto
- Lisätarvikkeet: Reunan viimeistelypaketti, ColourCalibrationKit-väriyökalusarja (CCK4602), Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, turkki
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
- Takuu: 3 vuoden takuu

Kohokohdat

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaistason näyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näyttössä.


Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttämällä (muun muassa virtalähteen).

CMND


Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helpokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

CMND & Control




Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

OPS-paikka



Integroitu täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.