



Philips Signage Solutions
Οθόνη Q-Line

55"

Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
Full HD

SignageSolutions

BDL5535QL

Μια οθόνη που ξεχωρίζει

Οθόνη 16/7 εύκολης εγκατάστασης.

Ενημερώστε και εντυπωσιάστε με μια επαγγελματική οθόνη Full HD Q-Line της Philips. Αυτή η αξιόπιστη λύση μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο γρήγορα θέλετε και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Η ποιότητα ευκρινούς εικόνας και η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Ευκρινής εικόνα. Αξιόπιστη απόδοση.

- Full HD. Ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση
- Πάνελ IPS: πλήρης ομοιομορφία χρώματος από κάθε γωνία
- Ambilight. Εξαιρετικά συντονισμένος φωτισμός περιβάλλοντος

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- CMND: Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος
- CMND & Control. Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Εύκολος προγραμματισμός περιεχομένου USB
- Απλός χειρισμός. Απομακρυσμένη διαχείριση δικτυωμένων οθονών
- Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

CMND

Αποκτήστε τον έλεγχο του δικτύου της επαγγελματικής οθόνης Philips. Το CMND σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να συντηρείτε και να προβάλλετε περιεχόμενο μέσω μιας εύχρηστης διασύνδεσης. Ελέγξτε τα πάντα, από την εγκατάσταση μέχρι την καθημερινή λειτουργία.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της

οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μιας είτε 100 οθονών.

CMND & Create

Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από USB. Η

επαγγελματική οθόνη της Philips "ζυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η προβολή.

Εσωτερική μνήμη

Αποθηκεύστε και προβάλλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

SmartCollection

Το SmartCollection σας προσφέρει προσαρμόσιμες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Τις πιο πρόσφατες καινοτομίες απολαμβάνουν τόσο οι υπεύθυνοι ενσωμάτωσης όσο και εταιρείες παροχής λύσεων, ενώ το ακροατήριο μπορεί να απολαύσει εντυπωσιακές λύσεις. Κατά την ανάπτυξη έξυπνων, καινοτόμων λύσεων, εστιάζουμε σε ασφαλείς, πρωτοποριακές και εντυπωσιακές λύσεις.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 54,6 ίντσες / 138,7 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1
- Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6,5 ms
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 μοίρες
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,63 x 0,63 χιλ.
- Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια
- Ambilight: 2 πλευρών
- DICOM: Clinical D-image

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά Η/Υ

| Ανάλυση | Ρυθμός ανανέωσης |
|-------------|------------------|
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75Hz |
| 1024 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 800 | 60Hz |
| 1360 x 768 | 60Hz |
| 1366 x 768 | 60Hz |
| 1440 x 900 | 60Hz |
| 1600 x 1200 | 60Hz |
| 1920 x 1080 | 60Hz |
| 1920 x 1200 | 60Hz |

Φορμά εικόνας

| Ανάλυση | Ρυθμός ανανέωσης |
|---------|------------------|
| 480i | 60Hz |
| 480p | 60Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 576i | 50Hz |
| 720p | 50, 60Hz |
| 1080i | 50, 60Hz |
| 1080p | 50, 60Hz |

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος βίντεο: DVI-D, HDMI, Συνιστωσών (RCA), Σύνθετο (RCA), VGA (αναλογικό D-Sub)
- Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ., Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
- Έξοδος ήχου: Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA), Βύσμα 3,5 χιλ.
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)
- Άλλες συνδέσεις: USB

Άνεση

- Μνήμη: Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη, 8GB eMMC
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 15
- Έναρξη λειτουργίας: Αφύπνιση από το δίκτυο, Καθυστέρηση ενεργοποίησης, Κατάσταση ενεργοποίησης
- Παράθυρο εκκίνησης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογότυπου της Philips
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Με δυνατότητα κλειδώματος, Κρυφό
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45, One Wire (HDMI-CEC)
- Signal Loop Through: RS232, IR Loophrough

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1238,6 x 711,1 x 59,9 χιλιοστά
- Πλάτος πλαισίου: 12,6 (TLR) / 14,5 (B) χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): 48,76 x 28 x 2,36 ίντσες
- Σπήριγμα VESA: 400 x 400 χιλ., 400 x 200 χιλ., M6
- Βάρος προϊόντος: 16 κ.
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 35,27 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 5 ~ 40 ° C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
- Σχετική υγρασία: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Ρεύμα


- Κατανάλωση (λειτουργία ενεργοποίησης): 141 W (μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5 W

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή βίντεο USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, Divx, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD



Ημερομηνία έκδοσης
2019-07-05

Έκδοση: 2.0.1

12 NC: 8670 001 26178
EAN: 87 12581 73402 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο RS232, Καλώδιο VGA, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διάφορα

- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA