




Philips
LCD-näyttö

140 cm (55")

Multi-touch
Full HD



BDL5545ET

Vie vuorovaikutus yleisön kanssa uudelle tasolle

Multi-touch-näytöllä

LCD-kosketusnäyttö päästää sinut entistä lähemmäs yleisöäsi. Nopea, tarkka ja erittäin kestävä näyttö toimii tehokkaasti ja luotettavasti.

Helppokäyttöinen

- Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
- Nopeampi kuvatuki Display Portin avulla
- Open Pluggable Specification (OPS) -paikka
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla
- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- Useita toimintoja. Yksi johto.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto
- Kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Reunan kapea muotoilu on tyylikäs

PHILIPS

LCD-näyttö
140 cm (55") Multi-touch, Full HD

Kohokohdat

Optinen Multitouch

Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.

Display Port

Nauti kristallinkirkaista kuvista Display Portin kuvatuon avulla. Full HD -videon välittämisen lisäksi Display Port välittää myös ääntä, joten ylimääräisiä johtoja ei tarvita.

OPS-paikka

Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoitinien vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoitin näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoitinien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

Kehittynyt kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

Automaattinen kirkkaudensäätö

Näytön asetukset säätävät ympäristön valaistuksen mukaan ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

BDL5545ET/00

Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

Kapea reuna

Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näytöissä

Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Monenlaisiin eri kokoonpanoihin soveltuvan ja upean näköisen videoseinän rakentaminen on nyt äärimmäisen helppoa.

Yksi johto

Voit lähettää näyttöön kaikki toimintokomennot sekä videosaalin saman HDMI-kaapelin kautta. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta näytön sulava toiminta ja ylläpito on entistä helpompaa ja kätevämpää. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla näyttöä koskevien tärkeiden tietojen löytäminen on lastenleikkiä.



SmartPower



Portrait Mounting

HDMI



Lead Free

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 55 tuumaa / 139,7 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 5 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
MAC 640 x 480:	60 Hz
MAC 832 x 624:	60 Hz
MAC 1 152 x 870:	60 Hz

Liitännät

- PC: 1 DVI-D, RJ45, VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm), USB-B-tyyppi
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, Komponentti (BNC) x1
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: OPS, Display Port, AC-lähtö

Käyttömukavuus

- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Helppo asennus: AC-lähtö, Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värihallinta
- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- Suhteellinen kosteus: 0-90 %
- MTBF: 60 000 tuntia

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 217 W (Tav.)
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 7 W (RMS)
- Lähtöteho (RMS): 2 x 7 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava seinäkiinnitys, Kattokiinnitys

Yleistä


- Näyttökielek: englantia, ranska, saksa, italia, Kiillotus, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, CCC, RoHS

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 41 mm / 1,6"
- Laitteen mitat (L x K x S): 1 299 x 769,8 x 143,7 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 51,1 x 30,3 x 5,7 tuumaa
- Laitteen paino: 54 kg
- Laitteen paino (lb): 108,5 lb
- VESA-kiinnitys: 400 x 200 mm / 400 x 400 mm

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60489 9



Julkaisupäivä 2020-10-05

Versio: 7.2.2

12 NC: 8670 000 76928
EAN: 87 12581 60489 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Tekniset tiedot

- Kosketuskohdat: 2 kosketuskohtaa, 4 mm:n suojalasi, Optical IR Touch Technology s