



Philips
LCD monitor

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

Prikaz zapanjujućih slika

uz LCD dijagonale 140 cm (55") s tankim okvirom

Emitirajte svoje marketinške poruke sa stilom uz LCD zaslon dijagonale 140 cm (55") s tankim okvirom. Toliko je tanak da će se prolaznici zaustavljati i zuriti u njega.

Radna prilagodljivost

- Mnogo funkcija. One Wire
- Display Port za bržu grafičku podršku
- Mogućnost upravljanja preko mreže: RJ45
- Modul za DVI izlaz
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala
- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela
- Tanka prednja ploča za moderan izgled
- Visoka svjetlina za jasniju sliku

Visoka kvaliteta slika i video zapisa

- Zaslon sa 120 Hz

PHILIPS

Istaknute znač.

Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

Tanka prednja ploča

Tanka prednja ploča zaslona za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslon čini idealnim za modularne video-zidove.

Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često

povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

Dodatni modul za DVI

Zahvaljujući dodatnom DVI modulu možete napraviti video-zid s do 9 zaslona u konfiguraciji 3 x 3. Jednostavno gurnite modul u slobodni utor sa strane zaslona, a zatim DVI izlaz povežite s DVI ulazom drugog zaslona i dobit ćete najzujbudljiviji doživljaj video-zida.

One Wire

Preuzmite potpunu kontrolu nad prikazom koristeći samo jedan HDMI kabel za sve naredbe i propuštanje video-signala. Ova jedinstvena značajka uvelike olakšava i osigurava besprijekoran rad i održavanje zaslona. Consumer Electronics Control (CEC)

naredbe pronalaze ključnih informacija o zaslonu čine dječjom igrom.

RJ45

Jednostavno upravljanje zaslonom dostupno je zahvaljujući LAN (RJ45) ulazu. Svaki zaslon možete konfigurirati ili brzo i praktično saznati status svakog uređaja putem RJ45 veze.

Zaslon sa 120 Hz

Uživajte u zapanjujuće čistoj slici zahvaljujući zaslonu sa 120 Hz. Čak i scene brze akcije prikazuju se bez zamućenja, čime se poboljšava doživljaj gledanja.

Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju modularnog video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguće su razne konfiguracije pa je izrada zapanjujućeg video-zida čista jednostavnost.



Slim Bezel



VIDI WALL



Smart Insert



Portrait Mounting



Lead Free

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Veličina dijagonale zaslona: 55 inča / 140 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1300:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 10 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Boje zaslona: 1,06 milijardi boja
- Poboļšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboļšanje dinamičkog kontrasta
- Tehnologija zaslona: Zaslon sa 120 Hz
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm

podržana rezolucija zaslona

Formati računala

Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480i	60Hz
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Mogućnost povezivanja

- Računalo: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm, RJ45
- AV ulaz: HDMI x1, Audio (L/R) x2, Komponentni (BNC) x1

- AV izlaz: Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: Display Port, USB, AC izlaz, Priključak za vanjski zvučnik

Praktičnost

- Smještaj: Portret, Pejzaž
- Modularni: 5 x 5
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Prijenos signala: RS232, VGA, DVI (dodatno)
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvijetljenje, Smart Power
- Sigurnosne funkcije za kontrolu: Kontrola topline, Senzor temperature
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1252,1 x 722,9 x 121,8 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 49,3 x 28,5 x 4,8 inča
- Dimenzije kompleta s postoljem (V x D): 773,2 x 405,1 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem u inčima (V x D): 30,4 x 15,95 inča
- Debljina prednje ploče: 19,5 mm / 0,8 inča
- Smart Insert (ŠxVxD): 300 x 320 x 64
- Smart Insert u inčima (ŠxVxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- VESA postolje: 400 x 400 mm (uređaj), 100 x 100 mm (Smart Insert)
- Težina proizvoda: 38,7 kg
- Masa proizvoda (lb): 85,1

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %
- MTBF: 60 000 sat(i)

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 214 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

(One Wire i aktivni RS232)

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (8 Ohma)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Modul DVI izlaza (CRA71)
- Postolje: BM05211

Razno



- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL

Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 167 x 105 x 30 cm
- EAN: 87 12581 57932 6
- Bruto težina: 42,3 kg
- Neto težina: 38,7 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara težina: 3,6 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 125 x 72,29 x 12,3 cm
- Product dimensions with stand (V x D): 102,2 x 42,3 cm
- Težina: 26,4 kg
- Težina (s postoljem): 55,5 kg



Datum izdavanja
2022-04-21

Versija: 13.0.6

12 NC: 8670 000 71479
EAN: 87 12581 57932 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com