

Philips
LCD-skjerm

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V



Få flotte bilder

med en slank 140 cm (55") LCD-ramme

Få frem markedsføringsbudskapet med stil med en 140 cm (55 ") LCD-skjerm med slank ramme. Den er så stilig at tilskuerne må stoppe opp og se.

Fleksibel drift

- Mange funksjoner. Én ledning
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- Modul for DVI-utgangsmuligheter
- Smart utstyr i bakdekslet med plass til en liten PC
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende
- Høy lysstyrke for klarere bilder

Høy bilde- og videokvalitet

- Panel på 120 Hz

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

Slank ramme

En slank rammedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den blir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye

kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Valgfri DVI-modul

Lag en digital videovegg av opptil ni skjermer i en 3 x 3-konfigurasjon med den valgfrie DVI-modulen. Skyv ganske enkelt modulen inn i det åpne sporet på siden av skjermen, og koble deretter DVI-utgangen til en DVI-inngang på en annen skjerm for å lage den mest imponerende videoveggopplevelsen som finnes.

Én ledning

Ta full kontroll over skjermen ved å kjøre alle driftskommandoer samt videosignalet gjennom én enkelt HDMI-kabel. Denne unike funksjonen gjør det mye enklere og mer praktisk å sikre jevn drift og jevnt vedlikehold av skjermen. Consumer Electronics Control-

kommandoer (CEC) gjør at det blir barnemat å finne viktig informasjon.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.

Panel på 120 Hz

Gled deg over klare videobilder takket være panelet på 120 Hz. Selv raske actionscener kan sees uten forstyrrelser, noe som forbedrer seeropplevelsen din.

Zoomfunksjon for matrise

Den interne zoomfunksjonen gir enkel implementering av en videoveggmatrise uten behov for dyrt eksternt utstyr. Den har muligheter for mange forskjellige konfigurasjoner, slik at det å skape en fantastisk videovegg, har blitt definisjonen på enkelt.



SmartPower



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 140 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Skjermfarger: 1,06 milliarder farger
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Skjermteknologi: Panel på 120 Hz
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnang for PC x1, RJ45
- AV-inngang: HDMI x1, Lyd (v/h) x2, Komponent (BNC) x1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, USB, AC-utgang, Kontakt for ekstern høyttaler

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Matrise: 5 x 5
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Signalsløyfeignomgang: RS232, VGA, DVI (ekstraustyr)
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Enkel installering: AC-utgang, Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1252,1 x 722,9 x 121,8 mm
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 49,3 x 28,5 x 4,8 tommer
- Mål for apparat med stativ (H x D): 773,2 x 405,1 mm
- Mål for apparat med stativ (tommer) (H x D): 30,4 x 15,95 tommer
- Tykkelse på rammen: 19,5 mm / 0,8"
- Smart utstyr (B x H x D): 300 x 320 x 64
- Smart utstyr i tommer (B x H x D): 11,81 x 11,89 x 2,52
- VESA-montering: 400 x 400 mm (sett), 100 x 100 mm (smart utstyr)
- Produktvekt: 38,7 kg
- Vekt på produkt (pund): 85,1

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0-40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5-90 %
- MTBF: 60 000 time(r)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typisk 214 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W (One Wire og RS232 aktivert)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (8 ohm)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstart-guide
- Ekstraustyr: DVI-utgangsmodule (CRA71)
- Stativ: BM05211

Diverse



- Garanti: Europa/Nord-Amerika: 3 år
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 167 x 105 x 30 cm
- EAN: 87 12581 57932 6
- Bruttovekt: 42,3 kg
- Nettovekt: 38,7 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 3,6 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 125 x 72,29 x 12,3 cm
- Produktmål med stativ (H x D): 102,2 x 42,3 cm
- Vekt: 26,4 kg
- Vekt (med stativ): 55,5 kg



Utgivelsesdato
2018-09-28

Versjon: 13.0.6

12 NC: 8670 000 71479
EAN: 87 12581 57932 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com