



Philips
LED-ekraan

140 cm (55")

Ekraanitagune LED-taustvalgus
Full HD



BDL5585XL

Lummake vaatajaid

selle võimsa LCD-ekraaniga

Turundusteadete edastamine ei ole kunagi nii stiilne olnud. Seda ülikitsa raami ja arvukate funktsioonidega ekraani saab kasutada eraldiseisvalt või rabavalt uhke videoseina osana.

Paindlikud kasutusvõimalused

- Ekraanitagune LED-taustvalgus
- Monitoriport võimaldab kiiremat graafika tuge
- Palju funktsioone. Üks juhe
- Võrgu kaudu juhitav: RJ45
- DVI pürgühendus
- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa
- Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit

Madalamad halduskulud

- SmartPower säästab energiat
- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p
- Suur heledus tagab selgema pildi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Nautige ülimalt ühtlast valgust ekraanitaguse LED-taustvalgusega, mis tagab veelgi suurema kontrastsuse. Tänu selgematele valgetele toonidele on värvigamma veelgi laiem – see tõhustab värviedastust, muutes vaatamiskogemuse enneolematult nauditavaks. Ja tänu märkimisväärselt väiksemale energiatarbele on ka üldised kogukulud väiksemad.

Üks juhe

Võtke täielik kontroll oma ekraani üle, andes kõik töökäsud ja videosignaali läbi ühe HDMI-kaabli. Selle unikaalse funktsiooni abil on palju lihtsam ja mugavam tagada ekraani sujuv töö ja hooldus. Elektrooniliste kestvuskapade juhtimise (Consumer Electronics Control, CEC) käskude abil on oma ekraani kohta tähtsa teabe otsimine kui lapsemäng.

RJ45

Tänu uuele LAN (RJ45) pordile on võimalik oma monitori lihtsalt juhtida. RJ45 ühenduse abil saate lihtsalt ja mugavalt iga monitori seadistada või uurida välja iga seadme seisundi.

Monitoriport

Nautige kristallselgeid pilte, mida pakub monitoripordi pakutav suure ribalaiusega graafika tugi. Lisaks täis-kõrglahutusega video

edastamisele saab monitoriport lisajuhtmeid vajamata hakkama ka heli edastamisega.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaal arvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

SmartPower

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p


Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tiptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadri laotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realises HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisetä täiskaadri laotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja

terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

Suur heledus

Nautige tänu 700-nitisele paneelile selgemat pilti suurema ümbritseva heledusega osades. Vaatajad saavad tunda rõõmu paremast pildikvaliteedist nendes ekraani osades, mis ei ole otsese päikesevalguse käes, ent on siiski tavalisest eredamad. Nii on vaatamiselamus optimaalne.

DVI pürgühendus



Tekitage kuni 150 ekraaniga 15 x 10 konfiguratsiooniga videosein DVI digitaalse pürgühenduse abil. Lihtsalt ühendage DVI-väljund teise ekraani DVI-sisendisse, et luua kõige hämmastavam videoseinaelamus.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 55 tolli / 139,7 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 700 cd/m²
- Kontrastsus (tavaline): 3000:1
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Vaatenurk (H / V): 178 / 178 kraadi
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63 mm
- Ekraani värvid: 1,07 miljardit
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrialaotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

• Arvutivormingud

Resolutsioon	Värskendussagedus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

• Videovormingud

Resolutsioon	Värskendussagedus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisissend x 1, RJ45
- AV-sisend: Komponentvideo (BNC) x 1
- Muud liidesed: Monitoriport, DVI-väljund, USB, HDMI

Mugavus

- Ekraanimatriks: Kuni 15 x 10
- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Signaali ring: RS232, VGA
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud
- Lihtne installida: Vahelduvvoolu väljund, Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitus
- Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45
- Paigutus: Püstpaigutus, Rõhtpaigutus

Mõõtmed

- Raami paksus: Paneelide vahe kokku 5,5 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1215 x 686 x 126 mm
- Komplekti mõõtmed, tollides (L x K x S): 47,8 x 27,0 x 5,0 tolli
- VESA kinnitus: 400 x 200 mm

Kasutustingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %
- Keskmine riketevaheline aeg: 60 000 tund(i)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): 150 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 10 W (RMS)

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuht, Puldipatareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poleerimine, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 60492 9
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp



Väljalaske kuupäev
2022-04-21

Versioon: 13.3.2

12 NC: 8670 000 76934
EAN: 87 12581 60492 9

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com