



Philips  
LED Ekran

140 cm (55 inç)  
doğrudan LED  
Full HD



BDL5585XL

## Hedef kitlenizi büyüleyin

bu yüksek performanslı LCD ekran ile

Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar.

### Çalışma esnekliği

- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Hızlı grafik desteği için Ekran Portu
- Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon
- Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45
- DVI Paylaşım Sistemi
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

### Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

### Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p
- Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

# PHILIPS

## Özellikler

### Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin. Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemlerini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

### Tek Kablo

Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

### RJ45

LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

### Ekran Portu

Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde

görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

### Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı Yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

### SmartPower

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Full HD LCD ekran 1920x1080p


Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini

sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

### Yüksek parlaklık

Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

### DVI Paylaşım Sistemi



DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 55 inç / 139,7 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, Aşamalı Tarama, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60Hz

### Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60Hz

## Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, 3,5 mm PC ses girişi x1, RJ45
- AV girişi: Komponent (BNC) x1
- Diğer bağlantılar: Ekran Portu, DVI Çıkışı, USB,

## HDMI

### Kullanılabilirlik

- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 10
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Sinyal Loop Through: RS232, VGA
- Klavye kontrolü: Gizli
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Taşıma Kolları, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Ortam ışığı sensörü, Smart Power
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Yerleştirme: Dikey, Yatay

### Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: Paneller arasında toplam 5,5 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1215 x 686 x 126 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 47,8 x 27,0 x 5,0 inç
- VESA Montaj: 400 x 200 mm

### Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- Bağıl nem: 5 - 90 %
- MTBF: 60.000 saat

### Güç

- Tüketim (Açık modu): 150W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

### Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

### Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

### Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, RoHS

### Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 60492 9
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1



Yayın tarihi 2020-10-05

Sürüm: 13.3.2

12 NC: 8670 000 76934  
EAN: 87 12581 60492 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Ambalaj türü: Karton