



Philips Signage Solutions  
Дисплей E-Line

65"

Боковая светодиодная  
подсветка  
Full-HD

**Signage**Solutions

BDL6520EL

## Завладейте вниманием аудитории

Благодаря восхитительному широкому экрану

Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения. Дисплей с диагональю 65" обеспечивает великолепное качество изображения HD и низкое потребление электроэнергии.

### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- Технология Full HD LED для великолепного качества изображения
- Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения
- Создан для круглосуточной работы
- Работа в портретном положении

### Функциональная гибкость

- Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Пакет ПО Smart Control
- Функция приостановки изображения во время демонстрации контента

### Низкая себестоимость

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

**PHILIPS**

## Особенности

### Технология Full HD LED

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

### Технология дисплеев AMVA

В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

### Интеллектуальное управление

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять

настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

### SmartPower

Интенсивность подсветки может регулироваться и предуславливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Интерфейс OPS

Интерфейс OPS, разработанный для видеоприборов высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

### Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно

увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

### Приостановка изображения


Функция приостановки изображения позволяет незаметно для зрителей сменить на компьютере отображаемый контент. Когда вы вновь будете готовы запустить видеотрансляцию, просто отключите функцию приостановки изображения.

### Создан для круглосуточной работы

Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

### Возможна установка в портретный режим

Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 64,5 дюйма / 163,9 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 360 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 4000:1
- Формат изображения: 16:9
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Шаг пикселей: 0,74 x 0,74 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Обработка поверхности: Антибликовое покрытие
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности, Компенсация движ., деинтерлейсинг

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- **Компьютерные форматы**

Разрешение	Частота обновления
1920 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1366 x 768	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1280 x 768	60 Гц
1024 x 768	60 Гц
800 x 600	60, 72, 75 Гц
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
- **Видеоформаты**

Разрешение	Частота обновления
1080i	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576i	50 Гц
576p	50 Гц
720p	50, 60 Гц

## Подключения

- Выход: DVI-D, HDMI, VGA (аналоговый D-Sub), S-Video (Y/C mini DIN) 1x, Компонентный (BNC), Композитный (BNC)
- Выход: VGA (аналоговый D-Sub), Композитный (BNC)
- Аудиовыход: Разъем 3,5 мм, Аудио левый/правый (RCA)
- Цифровой аудиовыход: Аудио левый/правый (RCA), Разъем для внешней АС
- Внешнее управление: RJ45, RS232C (вход/выход) D-Sub9
- Другие подключения: OPS, АС-выход

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1552,0 x 927,1 x 93,0 мм

- Ширина рамки: 59 мм
- Вес продукта: 52 кг
- Крепление VESA: 600 x 400 мм
- Крепление для специальной подставки: 100 x 100 мм, 100 x 200 мм

## Функции управления

- Размещение: Ландшафтный, Портретная
- Изображение в изображении: PBP, PIP, POP
- Возможность сетевого управления: RJ45, RS232, HDMI (один провод)
- Сквозной канал сигнала: VGA, RS232
- Энергосберегающие функции: Smart Power
- Простая установка: Выход АС, Специальная подставка
- Ячеечная матрица: До 5 x 5
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
- Другие удобства: Ручки для переноски
- Упаковка: Коробка для многократного использования

## Питание

- Электропитание: 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Потребляемая мощность (типич.): 250 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

## Звук

- Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 5~40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
- Относительная влажность: 10—90 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Батареи для пульта ДУ, Краткое руководство, Пульт ДУ, Руководство пользователя на CD-ROM, Кабель VGA, Кабель RS232

## Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Полировка, Русский, Испанский, Турецкий, Упрощенный китайский, Традиционный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST
- Гарантия: Гарантия на 3 года



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.2.1

12 NC: 8670 001 01838  
EAN: 87 12581 68327 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)