



Philips
Moniteur LCD

165 cm (65")

Digital Signage
Full HD

BDL6531E

Captez l'attention de votre public

avec l'écran LCD Full HD 165 cm

Communiquez vos messages marketing avec une clarté saisissante grâce au système d'affichage dynamique public Full HD. Idéal pour les projets qui doivent attirer l'attention à un prix abordable.

Qualité d'affichage optimisée pour le public

- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Cadre fin pour un look élégant
- Étalonnage avancé de la couleur paramétré en usine

Coût total d'utilisation réduit

- SmartPower pour des économies d'énergie
- Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement
- Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

Durable et fiable

- Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

Adapté à vos besoins

- Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact
- Gestion à distance et configuration via RS232

PHILIPS

Points forts

Anti-rémanence de l'image avancée

Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée laissent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout sur les moniteurs destinés à diffuser du contenu sans interruption.

Étalonnage avancé de la couleur

Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.

Contrôle automatique de la luminosité

Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

SmartPower

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Smart insert

Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de

l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

Gestion à distance : RS232

La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.



Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale d'écran: 65 pouces / 165,1 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 2500:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Format d'image: 16/9
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degré
- Pas de masque: 0,63 x 0,63 mm
- Couleurs d'affichage: 16,7 millions de couleurs
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connectivité

- PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub 15 broches, 1 entrée DVI-D, RS-232 D-Sub 9 broches, Sortie RS-232 D-Sub 9 broches, 1 entrée audio PC 3,5 mm
- Entrée AV: 1 prise HDMI, 1 prise audio (G/D),

Composantes RCA

- Sortie A/V: 1 prise composite (BNC), 1 prise audio (G/D)
- Autres connexions: Connecteur amplifié pour enceinte externe

Praticité

- Positionnement: Paysage
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 5 x 5
- Incrustation d'images: PBP, PIP, POP
- Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité
- Boucle de signal: RS-232, VGA
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Installation aisée: Poignées de transport, Smart insert
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de luminosité ambiante, Veille avancée
- Fonctions de contrôle de sécurité: Contrôle de la chaleur, Capteur de température
- Qualité d'image: Contrôle de la couleur avancé
- Emballage: Emballage réutilisable
- Contrôlable via le réseau: RS-232

Dimensions

- Épaisseur du cadre: 44 mm
- Montage Smart insert: 300 x 320 x 64 mm
- Smart insert en pouces (l x H P): 11,81 x 11,89 x 2,52"
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 524 x 892 x 125 mm
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 60,0 x 35,1 x 4,9 pouces
- Poids du produit: 53,8 kg
- Poids du produit (lb): 110,2
- Fixation VESA: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7")

Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement: 0 - 40 °C
- Taux d'humidité relative: 5 - 90 %
- MTBF: 50 000 heures heure(s)

Alimentation

- Consommation (en fonctionnement): Typ. 314 W
- Consommation en veille: < 1 W

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 12 W (8 ohms)

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation secteur, Câble VGA, Manuel d'utilisation sur CD-ROM, Guide de mise en route
- Accessoires en option: Support mural fixe, Support mural flexible, Montage au plafond

Divers


- Garantie: Europe/Amérique du Nord : 3 ans
- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe B, CCC, LUSD, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 164,7 x 104,6 x 29,8 cm
- EAN: 87 12581 60391 5
- Poids brut: 63 kg
- Poids net: 54 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Tare: 9 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 152,36 x 89,16 x 12,48 cm
- Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 152,36 x 102,57 x 42,17 cm
- Poids: 54 kg



Date de publication
2018-08-06

Version: 8.1.1

12 NC: 8670 000 76558
EAN: 87 12581 60391 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com