



Philips
LCD-skjerm

165 cm (65")

Digital Signage
Full HD

BDL6531E

Imponer og fengsle ditt publikum

med Full HD LCD-skjermen på 65"

Få frem markedsføringsbudskapet med strålende klarhet med denne Public Signage-skjermen i Full HD. Den egner seg utmerket når du trenger iøynefallende design til en overkommelig pris.

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende
- Avansert fabrikkfargekalibrering

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing
- Lysstyrken justeres automatisk med omgivelseslys
- Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

Fleksibel drift

- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC
- Fjernstyring og konfigurering via RS232

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert anti innbrenning av bilde

Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

Avansert fargekalibrering

Uansett om du installerer en videovegg med oppsett på 3 x 3, 2 x 4 eller 5 x 5, vil du at fargeytelsen til hvert bilde skal stemme overens med skjermen som brukes. Derfor er alle skjermene spesielt kalibrert på fabrikken for å imøtekomme de høyeste standardene til avanserte videovegger.

Automatisk lysstyrkekontroll

Justeringen av skjerminnstillingene skal tilpasses omgivelseslys slik at brukeren slipper å endre innstillingene.

SmartPower

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye

kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Fjernstyringssystem: RS232

Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 65 tommer / 165,1 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 2500 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Skjermfarger: 16,7 millioner farger
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnang for PC x1
- AV-inngang: HDMI x1, Lyd (v/h) x1, Komponent RCA
- AV-utgang: Kompositt (BNC) x1, Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Kontakt for ekstern høyttaler

Anvendelighet

- Plassering: Liggende
- Matrise: Opptil 5 x 5
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Signalsløyfeignomgang: RS232, VGA
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232

Mål

- Tykkelse på rammen: 44 mm
- Montering av Smart-utstyr: 300 x 320 x 64 mm
- Smart utstyr i tommer (B x H x D): 11,81 x 11,89 x 2,52 tommer
- Mål på apparat (B x H x D): 1524 x 892 x 125 mm
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 60,0 x 35,1 x 4,9 tommer
- Produktvekt: 53,8 kg
- Vekt på produkt (pund): 110,2
- VESA-montering: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7 tommer)

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5–90 %
- MTBF: 50 000 timer time(r)

Drift


- Forbruk (på-modus): Typ. 314 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (8 Ohm)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstart-guide
- Ekstrautstyr: Fast veggmontering, Fleksibel veggmontering, Takmontering



Utgivelsesdato
2020-10-05

Versjon: 8.1.1

12 NC: 8670 000 76558
EAN: 87 12581 60391 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Diverse

- Garanti: Europa/Nord-Amerika 3 år
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 164,7 x 104,6 x 29,8 cm
- EAN: 87 12581 60391 5
- Bruttovekt: 63 kg
- Nettovekt: 54 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 9 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 152,36 x 89,16 x 12,48 cm
- Produktmål med stativ (B x H x D): 152,36 x 102,57 x 42,17 cm
- Vekt: 54 kg