

Philips
Monitor LCD

165 cm (65")

Multitouch
Full HD

BDL6545AT



Se abre una nueva era de interacción

con la pantalla LCD multitouch

La pantalla LCD Full HD de 165 cm (65") lleva la participación del público a un nuevo nivel. Con tus propias aplicaciones táctiles, el único límite es el cielo.

Flexibilidad operativa

- Tecnología táctil óptica para una interacción del usuario avanzada
- Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)
- Diseño para un funcionamiento 24/7
- Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño
- Gestión y configuración remota a través de RS232

Menor coste para tu inversión

- SmartPower para ahorrar energía
- Función avanzada antifijación de imágenes

Sostenible y seguro

- El sensor de temperatura mide el estado interno
- Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

PHILIPS

Destacados

Multitouch óptico


Ahora hay un nuevo nivel de interactividad disponible gracias a la tecnología táctica óptica integrada. Los sensores de los bordes de la pantalla proporcionan una claridad perfecta. Al mismo tiempo, como ofrece interacción multitouch, se abre todo un mundo de posibilidades para crear aplicaciones innovadoras e interactivas.

Ranura OPS

Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Sólo tienes que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tienes un reproductor multimedia

de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.

SmartPower



La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Gestión remota: RS232

La gestión remota permite al usuario controlar y ajustar las pantallas a distancia a través del protocolo RS232. Mediante el uso de comandos CEC, podrás tener un control total de todas las pantallas de tu red de señalización en cualquier momento.

Avanzada antifijación de imágenes

Las imágenes estáticas que se quedan en la pantalla durante largos períodos de tiempo pueden dejar una "imagen fantasma" o causar un efecto de fijación de imagen en las pantallas LCD. Aunque la fijación de imágenes en pantallas LCD no es permanente, debe evitarse que esto ocurra, sobre todo, en lugares en los que el contenido se muestre 24 horas al día y 7 días a la semana.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 65 pulgada / 165,1 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 5000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Punto de píxel: 0,744 x 0,744 mm
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Mejora del contraste dinámico
- Tipo de pantalla de visualización: LCD Full HD Act. matrix W-UXGA

Resolución de pantalla compatible

Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Cómodas funciones

- Matriz de mosaico: Hasta 5 x 5
- Picture in Picture: PIP

- Señal de bucle intermedio: RS232, VGA
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Instalación simplificada: Salida CA, Asas de transporte, Fácil inserción
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Apagado/encendido inteligente
- Embalaje: Caja reutilizable
- Con control de red: RS232
- Ubicación: Horizontal

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 hora(s)

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W (8 ohmios)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo, Montaje en pared flexible, Montaje en el techo
- Soporte: BM06511

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, CCC, RoHS
- Garantía: Europa/Norteamérica: 3 años

Conectividad

- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, USB tipo B
- Otras conexiones: OPS, HDMI
- entrada AV: Compuesto (BNC) x1, 1 S-Vídeo, 1 DVI-D, Componentes (RCA)
- Salida AV: Compuesto (BNC) x1, 2 audio (izq/dch), 1 audio (izq/dch)

Especificaciones técnicas

- Puntos de contacto: Toque con sensor óptico s

Potencia

- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo (modo de encendido): Tip. 309 W

Dimensiones


- Grosor del bisel: 45 mm d/i, 42 mm arriba, 39 mm abajo
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 1522 x 889 x 124 mm
- Dimensiones del equipo, en pulgadas (An. x Al x Pr.): 59,9 x 35 x 4,9 pulgada
- Peso del producto: 71,6 kg
- Peso del producto (lb): 157,5
- Montaje VESA: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 60484 4
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 59,9 x 35 x 4,8 pulgada
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Peso: 157,849 libra
- Peso: 71,6 kg



Fecha de emisión
2017-08-08

Versión: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com