

Philips  
LCD-multimedianaäyttö

165 cm (65")

Multi-touch  
Full HD

BDL6545AT



## Käynnistä vuorovaikutuksen uusi aika

### Multi-touch-LCD-näytöllä

Vie yleisön osallistuminen uudelle tasolle 165 cm:n (65") Full HD -LCD-näytöllä. Omia kosketussovelluksia käyttäessäsi vain taivas on rajana.

#### Helppokäyttöinen

- Optisella kosketustekniikalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
- Open Pluggable Specification (OPS) -paikka
- Suunniteltu 24/7-käyttöön
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

#### Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

#### Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Lämpötilan ilmaisin mittaa kunnan
- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

# PHILIPS

## Kohokohdat


### Optinen Multitouch

Vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus on nyt todellisuutta integroidun optisen kosketusnäytön ansiosta. Näytön reunan sensorit takaavat selkeyden ja mahdollistavat monikosketuksen ansiosta monenlaiset uudet interaktiiviset käyttötavat.

### OPS-paikka

Informaatiotaulumarkkinoita varten kehitetty OPS-paikka on suunniteltu helpottamaan mediasoitinien vaihtamista tai päivittämistä. Liitä mediasoitin näyttöön ja olet valmis. OPS on täysin yhteensopiva sekä halpojen, keskihintaisten että kalliidenkin mediasoitinien kanssa ja pienentää kokonaiskäyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.

### SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

### Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säättää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

### Kehittynyt kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 65 tuumaa / 165,1 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 5 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,744 x 0,744 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Kuvaruututyypit: LCD Full HD -näyttö, W-UXGA, aktiivimatriisi

## tuettu näyttöresoluutio

### Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1 152 x 870: 60 Hz

## Käytön mukavuus

- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP

- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Helppo asennus: AC-lähtö, Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Sijoittaminen: Vaaka

## Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- Suhteellinen kosteus: 5–90 %
- MTBF: 50,000 tunti(a)

## Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (8 ohmia)

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava seinäkiinnitys, Kattokiinnitys
- Jalusta: BM06511

## Sekalaista

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, CCC, RoHS
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta

## Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, USB-B-tyyppi
- Muut liitännät: OPS, HDMI
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (BNC) x1, 1 S-video-liitäntä, 1 DVI-D, Komponentti-RCA
- AV-lähtö: Komposiitti (BNC) x1, Audio (L/R) x2, 1 ääniliitäntä (v/o)

## Tekniset tiedot

- Kosketuskohdat: Optisesti tunnistettava kosketus

## Virta

- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 309 W

## Mitat


- Reunan paksuus: 45 mm oikea/vasen, 42 mm yläosa, 39 mm pohja
- Laitteen mitat (L x K x S): 1522 x 889 x 124 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 59,9 x 35,0 x 4,9 tuumaa
- Tuotteen paino: 71,6 kg
- Tuotteen paino (lb): 157,5
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

## Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60484 4
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: Pahlilaatikko

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 59,9 x 35,0 x 4,8 tuumaa
- Tuotteen mitat (L x K x S): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Paino: 157,849 naulaa
- Paino: 71,6 kg



Julkaisupäivä 2017-08-08

Versio: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921  
EAN: 87 12581 60484 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)