

Philips
LCD monitor

165 cm (65")

Višestruki dodir
Full HD

BDL6545AT

Otvorite vrata u novu eru interakcije

uz LCD zaslon osjetljiv na više dodira

Prenesite sudjelovanje gledatelja na potpuno novu razinu uz Full HD LCD zaslon dijagonale 165 cm (65 inča). Uz dodimo korištenje nebo je granica!

Radna prilagodljivost

- Optička tehnologija za dodir pruža naprednu korisničku interakciju
- Utor Open Pluggable Specification
- Dizajniran za rad bez prestanka
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala
- Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232

Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije
- Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike

Održiv i siguran

- Senzor temperature procjenjuje stanje
- U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

PHILIPS

LCD monitor
165 cm (65") Višestruki dodir, Full HD

BDL6545AT/00

Istaknute značajke

Optička tehnologija za više dodira


Senzori na rubu zaslona istovremeno pružaju savršenu jasnoću i višedodirnu interakciju, osiguravajući razne mogućnosti novih interaktivnih primjena.

OPS utor

Razvijen za tržište prikaza u javnim prostorima, utor Open Pluggable Specification (OPS) osmišljen je kako bi promjenu ili nadogradnju reproduktora multimedijских sadržaja učinili čistom dječjom igrom. Jednostavno priključite reproduktor multimedijских sadržaja u zaslon i spremni ste za reprodukciju. Nije važno imate li početni, srednji ili vrhunski reproduktor

multimedijских sadržaja jer je OPS potpuno kompatibilan i dugoročno omogućava smanjenje ukupnih troškova vlasništva.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Daljinsko upravljanje: RS232

Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola. Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.

Napredno sprječavanje zadržavanja slike

Statična slika koja se na zaslonu prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostruke slike ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.



Lead Free

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 65 inča / 165,1 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,744 x 0,744 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Vrsta zaslona: LCD, Full HD W-UXGA s aktivnom matricom

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480i	60Hz
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

• 640 x 480: 60 Hz
• MAC 832 x 624: 60 Hz
• MAC 1152 x 870: 60 Hz

Praktičnost

- Modularni: Do 5 x 5
- Slika u slici: PIP

- Prijenos signala (petlja): RS232, VGA
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvetljenje, Smart Power
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232
- Položaj: Pejzažni

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %
- MTBF: 50 000 sat(i)

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (8 Ohma)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop
- Postavljen uz zid: BM06511

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine

Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, USB B-Type
- Ostali priključci: OPS, HDMI
- AV ulaz: Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponentni RCA x1, Komponentni RCA x1
- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x2, Audio (L/R) x1

Tehnički podaci

- Dodirne točke: Optičko prepoznavanje dodira s

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 309 W

Dimenzije


- Debljina prednje ploče: 45 mm desno/lijevo, 42 mm gore, 39 mm dolje
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1522 x 889 x 124 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 59,9 x 35,0 x 4,9 inča
- Masa proizvoda: 71,6 kg
- Masa proizvoda (lb): 157,5 lb
- VESA postolje: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 60484 4
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 59,9 x 35,0 x 4,8 inča
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Masa: 157,849 lb
- Masa: 71,6 kg



Datum izdavanja
2022-04-21

Versija: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com