



„Philips“  
LCD monitorius

165 cm (65 col.)

„Multi-touch“  
„Full HD“

**BDL6545AT**

## Pradėkite naują bendravimo erą

su daugiafunkčiu liečiamuoju LCD ekranu

Auditorijos dalyvavimas įgaus visiškai naują prasmę su 165 cm (65 col.) „Full HD“ LCD ekranu. Su jūsų pačių liečiamosiomis programomis, riba – tik fantazija!

### Operacijų lankstumas

- Optinė lietimui technologija – pažangi vartotojo sąsaja
- Atvira prijungiamų specifikacijų anga (angl. Open Pluggable Specification Slot – OPS)
- Sukurta veikti ištisą parą ištisus metus
- Sumanusis įdėklas galiniame dangtelyje, kad galėtumėte įdėti nedidelį kompiuterį
- Nuotolinis valdymas ir konfigūravimas per RS232

### Žemesnė bendra nuosavybės kaina

- „SmartPower“ energijai taupyti
- Pažangi apsaugos nuo vaizdų išlikimo funkcija

### Tvarus ir saugus

- Temperatūros jutiklis matuoja sveikatos būklę
- Rūpinantis aplinka atitinka RoHS standartus

# PHILIPS

LCD monitorius  
165 cm (65 col.) „Multi-touch“, „Full HD“

BDL6545AT/00

## Ypatybės

### Daugiafunkcė optinė lietimo sąsaja


Ekraną krašte esantys jutikliai perteikia idealų aiškumą, tuo pačiu galite naudoti daugiafunkcę lietimo sąsają bei mėgautis visomis naujų dialoginių programų galimybėmis.

### OPS anga

Sukurta skaitmeninio parašo rinkai, atvira prijungiamųjų specifikacijų (OPS) anga skirta supaprastinti medijos grotuvo pakeitimą ar patobulinimą. Tiesiog įkiškite savo medijos grotuvą į ekraną ir būsite pasirengę. Nesvarbu, ar jūsų grotuvas yra mėgėjo, vidutinio ar profesionalaus medijos grotuvo lygio, OPS

visiškai suderinama, tad ilgalaikiu požiūriu reiškia mažesnę nuosavybės kainą.

### „SmartPower“



Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

### Nuotolinis valdymas: RS232

Nuotoliniu valdymu naudotojas gali valdyti ir reguliuoti ekranus nuotoliniu būdu per RS232 protokolą. Naudodami CEC komandas galite bet kuriuo metu visiškai valdyti visus ekranus savo tinkle.

### Pažangi apsauga nuo vaizdų išlikimo

LCD ekranuose ilgai likę statiniai vaizdai gali palikti šėšėlinį atvaizdą arba vaizdo išlikimo efektą. Nors vaizdo išlikimas LCD ekranuose nėra ilgalaikis, norisi to išvengti, ypač vietose, kuri turinys rodomas ištisus metus ir ištisą parą.



SmartPower



HDMI



Lead Free

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 65 in / 165,1 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 5000:1
- Atsako laikas (tipinis): 5 ms
- Kraštinių santykis: 16:9
- Stebėjimo kampas (H / V): 178 / 178 laipsniai
- Pikselio dydis: 0,744 x 0,744 mm
- Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, Judesio kompens. nepersidengiantis, Progresinis skenavimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas
- Ekranas tipas: LCD „Full HD“ W-UXGA act. matrica

## Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

### • Kompiuterio formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### • Vaizdo įrašų formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
• MAC 640 x 480:	60 Hz
• MAC 832 x 624:	60 Hz
• MAC 1152 x 870:	60 Hz

## Patogumas

- Matricos išsklotinė: Iki 5 x 5
- Vaizdas vaizde: PIP
- Signalo praleidimas: RS232, VGA

- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Lengvas įdiegimas: AC išvestis, Nešimo rankenos, Sumanusis įdėklas
- Energijos taupymo funkcijos: Aplinkos apšvietimo jutiklis, Išmanusis energijos naudojimas
- Pakuotė: Daugkartinio naudojimo dėžė
- Valdomas tinklu: RS232
- Vietos parinkimas: Peizažas

## Eksplotavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Santykinė drėgmė: 5–90 %
- MTBF: 50,000 val.

## Garsas

- Integruoti garsikalbiai: 2 x 10 W (8 omai)

## Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, AC maitinimo laidas, VGA laidas, Vartotojo vadovas CD diske, Greitos pradžios vadovas
- Pasirenkami priedai: Fiksuotas sieninis laikiklis, Lankstus sieninis laikiklis, Lubų laikiklis
- Stovas: BM06511

## Kita

- Ekranas meniu kalbos: Anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, turkų, rusų, supaprastinta kinų
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, B klasė, CCC, RoHS
- Garantija: Europa ir Šiaurės Amerika: 3 metai

## Prijungimo galimybės

- PC: VGA įvestis „D-Sub“ 15 HD, VGA išvestis „D-Sub“ 15 HD, RS232 „D-Sub 9“, RS232 „D-Sub 9“ išvestis, B tipo USB
- Kitos jungtys: OPS, HDMI
- AV įvestis: Kompozitinė (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Komponentinė RCA
- AV išvestis: Kompozitinė (BNC) x1, Garso (K/D) x2, Garsas (K/D) x1

## Techniniai duomenys

- Liečiamieji taškai: Optiškai jautrus lietimui s

## Maitinimas

- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

- režimu: <1 W
- Suvartojimas (įjungtu režimu): [pr. 309 W

## Matmenys


- Griovelio storis: 45 mm d./k., 42 mm viršuje, 39 mm apačioje
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1522 x 889 x 124 mm
- Rinkinio matmenys coliais (W x H x D): 59,9 x 35,0 x 4,9 in
- Gaminio svoris: 71,6 kg
- Gaminio svoris (svarais): 157,5 svarų
- VESA tvirtinimo įranga: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

## Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 60484 4
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 59,9 x 35,0 x 4,8 in
- Gaminio matmenys (W x H x D): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Svoris: 157,849 svarų
- Svoris: 71,6 kg



Išleidimo data 2020-10-05

Versija: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921  
EAN: 87 12581 60484 4

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)