

Philips
Monitor LCD

165 cm (65")
Wielodotkowy
Full HD

BDL6545AT



Rozpocznij nową erę interakcji

dzięki wielodotkowemu wyświetlaczowi LCD

Przenieś uczestnictwo publiczności na całkiem nowy poziom, korzystając z wyświetlacza LCD Full HD 165 cm (65"). Dzięki własnym aplikacjom dotykowym nie masz żadnych ograniczeń!

Wszelchonność zastosowań

- Optyczna technologia dotykowa zapewnia zaawansowaną interakcję z użytkownikiem
- Gniazdo OPS (Open Pluggable Specification)
- Opracowany pod kątem całodobowej pracy
- Funkcjonalna komora w tylnej obudowie umożliwia umieszczenie małego komputera
- Zdalne zarządzanie i konfiguracja za pośrednictwem portu RS232

Niskie koszty eksploatacji

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu

Trwałość i bezpieczeństwo

- Czujnik temperatury mierzy aktualny stan
- Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

PHILIPS

Zalety

Optyczna technologia wielodotkowa


Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotkowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.

Gniazdo OPS

Opracowane na potrzeby rynku informacyjno-reklamowego złącze OPS (Open Pluggable Specification) ma sprawić, że zmiana ustawień lub aktualizacja odtwarzacza multimedialnego stanie się dziecinnie prosta. Wystarczy podłączyć odtwarzacz multimedialny do wyświetlacza. Bez względu na poziom zaawansowania i klasę odtwarzacza multimedialnego złącze OPS charakteryzuje się pełną zgodnością, dzięki czemu w dalszej

perspektywie można obniżyć całkowity koszt posiadania.

SmartPower



Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Zdalne zarządzanie: RS232

Funkcja zdalnego zarządzania umożliwia sterowanie monitorami i konfigurację ich ustawień przy użyciu protokołu RS232. Dzięki wykorzystaniu poleceń CEC możesz mieć przez cały czas pełną kontrolę nad wszystkimi monitorami należącymi do sieci.

Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu

Wyświetlanie statycznych obrazów na ekranie przez dłuższy czas może spowodować wyświetlanie „widmowego” obrazu na wyświetlaczu LCD. Taki obraz nie jest wyświetlany na ekranie na stałe, jednak należy temu zapobiegać, zwłaszcza w miejscach, gdzie obraz wyświetlany jest bez przerwy.



Lead Free

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 65 cali / 165,1 cm
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Jasność: 500 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms
- Format obrazu: 16:9
- Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie
- Rozmiar płamki: 0,744 x 0,744 mm
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Kompensacja ruchu bez przepłotu, Skanowanie progresywne, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Typ ekranu: Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-UXGA

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Udogodnienia

- Efekt mozaiki: Do 5 x 5

- Funkcja Picture in Picture: PIP
- Pętla sygnału: RS232, VGA
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowana
- Sygnał zdalnego sterowania: Blokowana
- Łatwa instalacja: Wyjście zasilacza, Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
- Funkcje energooszczędne: Czujnik oświetlenia otoczenia, Smart Power
- Opakowanie: Pudełko wielokrotnego użytku
- Sterowanie przez sieć: RS232
- Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo)

Warunki eksploatacji

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0–40 °C
- Wilgotność względna: 5–90 %
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W (8 omów)

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Skrócona instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wieszak ścienny, Elastyczny wieszak ścienny, Montaż nasufitowy
- Podstawa: BM06511

Różne

- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, turecki, rosyjski, chiński uproszczony
- Certyfikaty: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS
- Gwarancja: Europa/Amerika Północna: 3 lata

Możliwości połączeń

- PC: Wejście VGA D-Sub 15HD, Wyjście VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, Wyjście RS232 D-sub9, Złącze USB typu B
- Inne połączenia: OPS, HDMI
- Wejście audio-wideo: Kompozytowe (BNC) x1, S-Video x1, DVI-D x1, Komponentowe RCA
- Wyjście AV: Kompozytowe (BNC) x1, Audio (L/R) x2, Audio (L/R) x1

Dane techniczne

- Punkty dotykowe: Optical Sensing Touch s

Moc

- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
- Pobór mocy (tryb włączenia): Stand. 309 W

Wymiary


- Grubość osłony: 45 mm (prawa/lewa część), 42 mm (górna część), 39 mm (dolna część)
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1522 x 889 x 124 mm
- Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 59,9 x 35,0 x 4,9 cali
- Waga produktu: 71,6 kg
- Waga produktu (funty): 157,5 lb
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 60484 4
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 59,9 x 35,0 x 4,8 cali
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Waga: 157,849 lb
- Waga: 71,6 kg



Data wydania 2019-05-08

Wersja: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com