



Philips
Monitor LCD

165 cm (65")

Multi-touch
Full HD

BDL6545AT

Lăsați-vă învăluiți de o nouă eră de interacțiuni

cu ecranul LCD Multi-Touch

Ridicați participarea publicului la un nivel cu totul nou cu ecranul LCD full HD de 165 cm (65"). Cu propriile aplicații tactile, sunteți fără limite!

Flexibilitate operațională

- Tehnologie de contact optică pentru interacțiune cu utilizatorul
- Slot Open Pluggable Specification
- Conceput pentru funcționare 24/7
- Inserție inteligentă în capacul din spate pentru a monta un PC mic
- Control și configurare de la distanță prin RS232

Cost total de proprietate mai mic

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Funcție avansată împotriva imaginilor statice

Viabil și sigur

- Senzorul de temperatură măsoară starea
- Respectă standardele RoHS pentru protecția mediului

PHILIPS

Repere

Multi-touch optic


Senzorii de pe marginea ecranului îți oferă claritate perfectă în timp ce oferă și interacțiuni cu puncte de atingere multiple, oferindu-ți numeroase posibilități de aplicații interactive noi.

Slot OPS

Dezvoltat pentru piața de semnalizare digitală, slotul Open Pluggable Specification (OPS) este conceput să transforme într-o joacă de copii modificarea sau upgrade-ul playerului dvs. media. Pur și simplu conectați playerul media la afișaj - și sunteți gata. Indiferent dacă aveți un player media de nivel inițial, de gamă medie sau de vârf, OPS este complet compatibil,

oferindu-vă un cost total de funcționare mai scăzut pe termen mai lung.

SmartPower



Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Control la distanță:: RS232

Controlul la distanță permite utilizatorului să comande și să regleze afișajele de la distanță

prin protocolul RS232. Utilizând comenzile CEC, veți putea avea control complet asupra tuturor afișajelor din rețeaua de semnalizare în orice moment.

Funcție avansată împotriva imaginilor statice

Imaginile statice rămase pe ecran pentru perioade extinse pot lăsa "imagini fantomă" sau efectul de imagini statice rămase pe ecranele LCD. Deși imaginile statice rămase pe ecranul LCD nu sunt permanente, nu doriți ca acestea să se întâmple, mai ales în locații în care conținutul este afișat non-stop.



Lead Free

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 65 inch / 165,1 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 5000:1
- Timp de răspuns (uzual): 5 ms
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Distanță între pixeli: 0,744 x 0,744 mm
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Îmbunătățire dinamică a contrastului
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

Confort

- Perete de monitoare: Până la 5 x 5

- Picture-in-Picture: PIP
- Retransmitere a semnalului: RS232, VGA
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Ușor de instalat: leșire CA, Mânere pentru transport, Inserție inteligentă
- Funcții economice: Senzor de lumină ambientală, Smart Power
- Ambalaj: Cutie reutilizabilă
- Controlare în rețea: RS232
- Poziționare: Peisaj

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
- Umiditate relativă: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 ore

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W (8 Ohmi)

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare CA, Cablu VGA, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de inițiere rapidă
- Accesorii opționale: Montare fixă pe perete, Montare flexibilă pe perete, Montare pe tavan
- Stand: BM06511

Diverse


- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Polish, Turcă, Rusă, Chineză simplificată
- Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, RoHS
- Garanție: Europa/America de Nord: 3 ani

Conectivitate

- PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, leșire VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, leșire RS232 D-sub9, USB tip B
- Alte conexiuni: OPS, HDMI
- Intrare AV: Compozit (BNC) x1, S-video x1, DVI-D x1, Component RCA
- leșire AV: Compozit (BNC) x1, Audio (S/D) x2, Audio (S/D) x1

Specificații tehnice

- Puncte de contact: Senzori optici pentru atingere s



Data apariției 2022-04-21

Versiune: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com