



Philips
LCD monitor

165 cm (65")

Multidotykový
Full HD

BDL6545AT

Nová éra interaktívnej komunikácie

s viacdotykovým displejom LCD

Tento 165 cm (65") displej LCD Full HD prináša úplne novú úroveň interakcie s publikom. Vďaka dotykovým aplikáciám sú hranice možností neobmedzené!

Prevádzková flexibilita

- Optická dotyková technológia pre lepšiu interakciu s používateľmi
- Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification
- Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni
- Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC
- Ovládanie a konfigurácia na diaľku pomocou protokolu RS232

Znížené náklady na vlastníctvo

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Funkcia zlepšenej ochrany proti zvyškovému obrazu

Udržateľné a bezpečné

- Snímač teploty meria stav správnej funkcie
- Splňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

PHILIPS

LCD monitor
165 cm (65") Multidotykový, Full HD

BDL6545AT/00

Hlavné prvky

Optická multi-dotyková technológia


Snímače na okraji obrazovky zaručia dokonalú čistotu displeja a zároveň umožnia používať viacdotykové ovládanie, čím otvárajú bohaté možnosti pre nové interaktívne využitie.

Zásuvka OPS

Zásuvka štandardu Open Pluggable Specification (OPS), vyvinutá pre digitálne reklamno-informačné zobrazenie, zaručuje úplne bezproblémovú zmenu alebo inováciu multimedialného prehrávača. Stačí pripojiť multimedialny prehrávač k displeju – a môžete začať. Bez ohľadu na to, či máte prehrávač základnej, strednej alebo high-end triedy, OPS je plne kompatibilná a zabezpečí vám nižšie

celkové prevádzkové náklady (TCO) po dlhšiu dobu.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Ovládanie na diaľku: RS232

Ovládanie na diaľku umožňuje používateľovi vzdialene ovládať a nastavovať monitory

pomocou protokolu RS232. Pomocou príkazov CEC máte kedykoľvek úplnú kontrolu nad všetkými monitormi vo vašej reklamno-informačnej sieti.

Zlepšená ochrana proti zvyškovému obrazu

Statické obrazy nechané na obrazovke počas dlhších časových období môžu na displejoch LCD zanechať „duchov“ alebo tzv. efekt zvyškového obrazu. Aj napriek tomu, že vznik zvyškového obrazu na LCD displejoch nie je trvalý, môžete tomu zabrániť, a to hlavne na miestach, kde sa obsah zobrazuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni.



Lead Free

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhlopriečka: 65 palec / 165,1 cm
- Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 5 000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Pomer strán: 16 : 9
- Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
- Odstup pixelov: 0,744 x 0,744 mm
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie kontrastu
- Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktívna matica s Full HD

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formáty videa

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1 080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
MAC 640 x 480:	60 Hz
MAC 832 x 624:	60 Hz
MAC 1 152 x 870:	60 Hz

Vybavenie a vlastnosti

- Dlaždicové zobr. na videostene: Až 5 x 5

- Obraz v obraze: PIP
- Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Jednoduchá inštalácia: Výstup AC, Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Senzor okolitého svetla, Smart Power
- Balenie: Opakovane použiteľná škatuľa
- Ovládateľný cez sieť: RS232
- Umiestnenie: Na šírku

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
- Relatívna vlhkosť: 5 - 90 %
- MTBF: 50 000 hodina(y)

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W (8 ohmov)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka spustenia
- Voliteľné príslušenstvo: Pevné upevnenie na stenu, Flexibilné upevnenie na stenu, Držiak na strop
- Stojan: BM06511

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Polish, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, CCC, RoHS
- Záruka: Európa/Severná Amerika: 3 roky

Pripojiteľnosť

- PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9, USB typu B
- Iné pripojenia: OPS, HDMI
- vstup AV: Kompozitný (BNC) x1, S-video x 1, DVI-D x 1, Komponentný RCA
- Výstup AV: Kompozitný (BNC) x1, Zvukový (L/P) x 2, Zvukový (L/P) x 1

Technické špecifikácie

- Dotykové body: Optické snímanie dotyku s

Príkon

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
- Spotreba (zapnutý): Typ. 309 W

Rozmery


- Hrúbka rámy: 45 mm vpravo/vľavo, 42 mm vrch, 39 mm spodok
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1522 x 889 x 124 mm
- Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 59,9 x 35,0 x 4,9 palec
- Hmotnosť výrobku: 71,6 kg
- Hmotnosť produktu (v libách): 157,5 lb
- Upevnenie VESA: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 60484 4
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 59,9 x 35,0 x 4,8 palec
- Rozmery produktu (Š x V x H): 152,2 x 88,9 x 12,3 cm
- Hmotnosť: 157,849 lb
- Hmotnosť: 71,6 kg



Dátum vydania
2020-10-05

Verzia: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com