

Philips
LCD 顯示器

165 厘米 (65 吋)
多點式
全高清

BDL6545AT



展開互動新時代

備有多點式觸控 LCD 屏幕

透過 165 厘米 (65 吋) 全高清 LCD 屏幕，將觀眾互動提升至全新境界。創造自己的觸控應用程式，前途無可限量。

彈性化操作

- 可促進用戶互動的光學觸控技術
- 開放可插規格插槽
- 專為 24/7 操作而設
- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦
- 透過 RS232 遠距管理及配置

更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 進階防殘像功能

安全且可持續

- 溫度感應器衡量健康狀況
- 符合 RoHS 標準的環保型產品

PHILIPS

LCD 顯示器
165 厘米 (65 吋) 多點式, 全高清

產品特點

光學多點式觸控


全賴整合式光學觸控技術，現在能夠進入客戶互動的全新境界。屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供雙點觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。

OPS 插槽

開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無

論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。

SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

BDL6545AT/00

遠距管理：RS232

遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

進階防殘像

靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。



SmartPower



HDMI



Lead Free

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸: 65 吋 / 165.1 厘米
- 面板解像度: 1920 x 1080p
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 500 cd/m²
- 對比率 (一般): 5000:1
- 反應時間 (常規): 5 毫秒
- 螢幕比例: 16:9
- 視角 (水平 / 垂直): 178 / 178 度
- 像素點距: 0.744 x 0.744 毫米
- 顯示色彩: 10.7 億
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 動態對比增強
- 顯示螢幕類型: LCD 全高清 W-UXGA 主動矩陣

支援的顯示解像度

電腦格式

解像度	刷新率
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz

視訊格式

解像度	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz

- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

便利

- 矩陣分格: 最多 5 x 5
- 畫中畫: 畫中畫
- 訊號穿環: RS232, VGA
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定

- 遙控器訊號: 可鎖定
- 安裝方便: 交流輸出, 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能: 環境光線感應器, Smart Power
- 包裝: 可循環使用的盒
- 可控網絡: RS232
- 位置: 橫向

作業條件

- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- 相對濕度: 5 - 90 %
- MTBF: 50,000 小時

音效

- 內置喇叭: 2 個 10 瓦 (8 歐姆)

配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架
- 直立: BM06511

其他

- 螢幕操作系統語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 波蘭文, 土耳其文, 俄文, 簡體中文
- 法令認可: CE, FCC Class B, CCC, RoHS
- 保用: 歐洲 / 北美: 3 年

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, USB B - 型
- 其他連接: OPS, HDMI
- AV 輸入: 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 1 個 DVI-D, 色差 RCA
- AV 輸出: 1 個複合影像 (BNC), 2 個音效 (左 / 右), 1 個音效 (左 / 右)

技術規格

- 觸控點: 光學感應觸控 s

功率

- 備用模式耗電量: <1 瓦
- 耗電量 (開啟模式): 典型值 309 瓦

尺寸

- 鑲邊厚度: 45 毫米 (左 / 右), 42 毫米 (上方), 39 毫米 (下方)
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 1522 x 889 x 124 毫米
- 機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深):


- 59.9 x 35.0 x 4.9 吋
- ? 品重量: 71.6 千克
- ? 品重量 (lb): 157.5
- VESA 安裝: 400 x 400 毫米, 400 x 200 毫米

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 60484 4
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 59.9 x 35.0 x 4.8 吋
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 152.2 x 88.9 x 12.3 厘米
- 重量: 157.849 磅
- 重量: 71.6 千克



出版日期 2020-10-05

版本: 7.3.3

12 NC: 8670 000 76921
EAN: 87 12581 60484 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com