

Philips
LCD monitor

165 cm (65")

Digitalni prikaz u javnim
prostorima
Full HD

BDL6551V



Impresionirajte i očarajte svoju publiku

uz LCD dijagonale 165 cm (65") s tankim okvirom

Vaše će poruke i u najzahtjevnijim primjenama doprijeti do publike uz ovaj moderni LCD zaslon dijagonale 165 cm (65"). Bilo da se koristi u mrežnom okruženju, u modularnom video-zidu ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, vaša će publika biti očarana.

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela
- Visoka svjetlina za jasniju sliku

Radna prilagodljivost

- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- Dizajniran za rad bez prestanka
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala

Niski troškovi održavanja

- SmartPower za uštedu energije
- Svjetlina se automatski prilagođava sukladno uvjetima okruženja

Održiv i siguran

- Senzor temperature procjenjuje stanje
- U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

PHILIPS

Istaknute značajke

Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

SmartPower

Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnju energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Automatska kontrola svjetline

Prilagodba postavki zaslona radi usklađivanja s ambijentalnim osvjetljenjem okruženju bez djelovanja korisnika.

Senzor temperature

Ovaj zaslon za korištenje u javnim prostorima ima senzor temperature koji prati njegovo stanje. U slučaju da unutarnja temperatura prijeđe prethodno postavljeni prag, automatski će se aktivirati dva unutarnja ventilatora koji će zaslon ohladiti do normalne temperature.

Sukladnost s RoHS standardima

Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.

Dizajniran za rad bez prestanka

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu

kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

Visoka svjetlina

Uživajte u jasnijoj slici u područjima veće ambijentalne svjetline zahvaljujući zaslonu sa 700 nita. Vaša publika uživat će u kvalitetnijoj slici i optimalnom doživljaju gledanja na lokacijama koje nisu pod izravnom sunčevom svjetlošću, ali su ipak natprosječno svijetle.

Smart Insert

Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 65 inča / 165 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 2500:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Razmak piksela: 0,744 x 0,744 mm
- Boje zaslona: 1,06 milijardi boja
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboľšanje dinamičkog kontrasta

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480i	60Hz
480p	60 Hz
576 p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm
- AV ulaz: HDMI x1, Kompozitni (RCA) x1, Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2, Komponentni (YPbPr) x1

- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: AC izlaz, Priključak za vanjski zvučnik

Praktičnost

- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Modularni: 5 x 5
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Prijenos signala (petlja): RS232, VGA
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvijetljenje, Smart Power
- Sigurnosne funkcije za kontrolu: Kontrola topline, Senzor temperature
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232

Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 3,1 cm / 1,22 inča
- Nosač za Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Smart Insert u inčima (ŠxVxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1500 x 876 x 123 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 59,1 x 34,5 x 4,8 inča
- Dimenzije kompleta s postoljem (V x D): 1022 x 423 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem u inčima (V x D): 40,2 x 16,7 inča
- Masa proizvoda: 56 kg
- Masa proizvoda (lb): 110,2 lb
- VESA postolje: 400 x 400 mm (uređaj), 100 x 100 mm (Smart Insert)

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %
- MTBF: 50 000 sat(i)

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 314 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Zvuk


- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (8 Ohma)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop
- Postavljen uz zid: BM05511

Razno

- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL



Datum izdavanja
2022-04-21

Verzija: 9.4.1

12 NC: 8670 000 62218
EAN: 87 12581 53795 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com