

飞利浦 7000 series
蓝光光盘播放机

3D 播放
支持 WiFi
铝银色



BDP7500S2

设计和性能，完美展现

借助此高性能的铝质外壳设计和 7.1 音频输出，展现前所未有的至善至美高清音频。CinemaPerfect 高清技术，让您对观看蓝光电影的印象从此改观。现在就开始选用 Wi-Fi，通过 DLNA 畅享您的电脑视频。

更丰富的视觉享受

- 全高清 3D 功能*，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频
- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声
- 7.1 声道环绕立体声，营造极致影院体验

更投入的娱乐体验

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 内置 1GB BD-Live 内存，轻松存储蓝光花絮内容
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 触敏控件，访问变得轻松流畅
- 支持 WiFi-n*，提供更快、更广的无线性能



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

蓝光光盘播放机
3D 播放 支持 WiFi, 铝银色

产品亮点

全高清 3D Ready 功能



在您的 3D 全高清电视上尽享醉人 3D 电影。动感 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080x1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助特殊的眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，有众多内容选择。经过软件升级之后，本系统将可实现蓝光 3D 功能（请访问 www.philips.com/blu-ray）。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。


字幕移动



字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。


BDP7500S2/93

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术



DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

高速 USB 2.0 连接



USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- D/A 转换器: 12 比特 /150 兆赫
- 先进的视频处理技术: CinemaPerfect HD
- 蓝光 3D: 全高清 1080P

视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘, BD-ROM, Video CD/SVCD
- 压缩格式: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强: Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6

声音

- 声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS, 杜比数字
- 信噪比: 105 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 100 分贝
- 频率响应: 100 赫兹
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: DTS, 杜比数字, MP3, PCM, WMA, AAC (多声道)

播放数码照片

- 播放媒介: USB 闪存盘, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 幻灯片放映, 带

MP3 播放功能的幻灯片放映, 旋转, 缩放

连接

- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 7.1 声道输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网, USB: 仅适用于飞利浦 WiFi 适配器
- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 网络连接: 支持 Wi-Fi (802.11 g/n)*
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

便利性

- 易于使用: 触控按钮
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护: 儿童锁
- 屏幕显示语言: 简体中文, 中文
- BD-Live (1GB 内部存储)
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 用户手册, 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 中文, 简体中文

功率

- 电源: 220-240 伏, 50/60 Hz
- 功耗: 22 瓦
- 待机功耗: 0.25 瓦

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 509 x 118 x 285 毫米
- 重量 (含包装): 3.60 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 435 x 55.7 x 245 毫米
- 产品重量: 2.85 千克

环保规格

- 经认证的绿色产品



发行日期 2014-03-13

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 60745
EAN: 69 23410 70055 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 需要使用飞利浦 Wi-Fi USB 适配器 WUB1110 (另售)
* 有关更多信息, 请访问 www.philips.com/blu-ray