


飞利浦 9000 series
蓝光光盘播放机

Qdeo
TI Burr-Brown DAC
3D 播放



BDP9600

真实影院体验，超凡画质和音质

沉醉于纯净的视听氛围，在引人入胜的 3D 的逼真影音娱乐中陶醉忘我。感受鲜活、清澈的画面，还有令人赞叹的蓝光光盘播放机带来的细腻音质。

更丰富的视觉享受

- Qdeo™ 视频处理，展现至为清晰的影片效果
- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

更丰富的聆听乐趣

- TI Burr-Brown DAC 带来丰富细腻的声音再现
- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声
- 独立环形电源确保音质清晰，没有噪音

更投入的娱乐体验

- 内置 WiFi-n，提供更快、更广的无线性能
- 坚实的 3 毫米铝质外壳确保优异性能
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备



PHILIPS

产品亮点

Qdeo™ 视频处理



Qdeo™ 视频处理技术可以生成流畅自然的视频。大多数类型的视频都有噪音和伪像，在高清电视上观看时会破坏观看体验。Qdeo™ 处理技术可产生噪点更少、色彩更鲜活、对比度更优、景深感更强的细腻画面，从而带来安静、愉悦、引人入胜的观赏体验。此外，Qdeo™ 技术可处理各种类型的视频来源，包括蓝光光盘、DVD，甚至包括低质量的互联网视频。

蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清画质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让

您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频)，同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

WiFi-n




WiFi-n，也称为 IEEE 802.11n，是一种全新的无线网络标准。它包括多种新的选项，用于改善无线链路的品质，提供比以前的 WiFi 标准更快的速度和更宽的覆盖范围。WiFi-n 还具有向后兼容性，从而使此播放机可以从运行 WiFi 旧标准的路由器传输和接收。

DLNA 网络连接




DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。

TI Burr-Brown DAC



TI Burr-Brown 是久负盛名的品牌，它是高性能和高品质的代名词，专注于打造发烧友级的 Hi-Fi 组件，例如数字到模拟转换器 (DAC)。飞利浦信赖和选择 TI Burr-Brown DAC，利用 192KHz 的采样率和 24 位分辨率将数字音频信号转换为模拟音频信号。如此一来，更多原始模拟声波波形被完好地保存了下来，令音色更丰富饱满。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术



DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。



规格

图片 / 显示

- 先进的视频处理技术：Qdeo 视频处理技术
- 蓝光 3D: 全高清 1080P
- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升, 3/2 - 2/2 移动下拉, 动态自适应隔行扫描, 自适应对比度增强, 降噪, 色彩增强
- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12 比特 /150 兆赫

视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6

声音

- 声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS
- 音频电源: 具有环形变压器的独立线性电源
- 信噪比: > 120 dB
- 动态范围 (1 千赫): > 100 分贝
- 总谐波失真: < 90dB
- D/A 转换器: 每声道 TI Burr-Brown 24 位 /192 千赫

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: 杜比数字, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

播放数码照片

- 播放媒介: USB 闪存盘, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 幻灯片放映, 旋转, 缩放

连接

- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 7.1 声道输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网
- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 网络连接: 802.11 b/g/n, 内置 WiFi
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

设计

- 美体: 坚实的 3 毫米铝金属
- 连接器: 镀金 AV 连接器

便利性

- 易于使用: 触控按钮
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护: 儿童锁
- BD-Live (规格 2.0): 2GB 内存
- 固件可升级: 在线固件升级, 可通过 USB 升级固件
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

环保规格

- 可回收塑料
- 经认证的绿色产品

附件

- 随附的附件: IFU / 用户手册, 快速入门指南, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 英语, 简体中文

电源

- 电源: 220-240 伏, 50/60 Hz
- 功耗: 30 瓦
- 待机功耗: < 0.2 瓦

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 435 x 70 x 260 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 552 x 127 x 390 毫米
- 产品重量: 4.2 千克
- 重量 (含包装): 6 千克



发行日期 2014-08-01

版本: 3.1.6

12 NC: 8670 000 64148
EAN: 69 23410 70239 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com