



Philips LED Bike lights  
SafeRide

**60 Lux**  
dynamobetrieben  
Silber-Aluminium

**BF60L60BALX1**



## Sicher unterwegs

Nehmen Sie Ihre Sicherheit selbst in die Hand

Sorgen Sie für mehr Sicherheit auf der Straße mit dem dynamobetriebenen SafeRide LED BikeLight 60 mit motorradähnlicher Leistung. Mit einem speziell gefertigten Retroreflektor und einmaligem Gehäuse.

### **Einfacher Einbau, keine Wartung.**

- Langlebige LED-Technologie
- 4 Minuten Standlichtfunktion
- Funktioniert mit allen Dynamos

### **Extrabreiter Lichtstrahl**

- Motorradqualität: bis zu 50 Meter Straßenbeleuchtung
- Blendfreier Lichtstrahl
- Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland
- Nahfeldausleuchtung
- Freiformreflektor

### **5 Mal mehr Licht**

- Angetrieben von 2 leistungsstarken Luxeon LEDs (60 Lux) der neuen Generation
- Leistungsstarke Luxeon LEDs der neuen Generation

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Angetrieben von 2 Luxeon LEDs



Angetrieben von 2 leistungsstarken Luxeon LEDs (60 Lux) der neuen Generation. Diese qualitativ hochwertigen LEDs wurden für die Automobilindustrie entworfen und kommen nun für die Sicherheit der Fahrradfahrer auf der Straße zum Einsatz.

## LED der neuen Generation



Um beste Sicht zu garantieren, sind unsere Fahrradleuchten mit leistungsstarken Luxeon LEDs ausgestattet. Diese qualitativ hochwertigen LEDs wurden für die Automobilindustrie entworfen und kommen nun für die Sicherheit der Fahrradfahrer auf der Straße zum Einsatz.

## Motorradqualität



Motorradqualität: bis zu 50 Meter gleichmäßige Straßenbeleuchtung

## Langlebige LED-Technologie



Langlebige LED-Technologie

## Blendfreier Lichtstrahl



Blendfreier Lichtstrahl


## Gesetzlich zugelassen

Gesetzlich zugelassen gemäß StZVO in Deutschland

## 4 Minuten Standlichtfunktion


4 Minuten Standlichtfunktion

## Funktioniert mit allen Dynamos



Funktioniert mit allen Dynamos

## Nahfeldausleuchtung



Nahfeldausleuchtung

## Freiformreflektor

Freiformreflektor

# Daten

## Maximale Sichtbarkeit

- Motorradähnliche Leistung: bis zu 50 Meter
- Breiter Abstrahlwinkel: 110 Lumen
- Farbtemperatur: 5500 K
- Lichtleistung: 60 Lux

## Leistung

- Dynamo: Rad- und Nabendynamo

## Betrieb

- Standlichtfunktion: 4 Minuten

## Benutzerfreundlichkeit

- 4 Minuten Standlichtfunktion
- Anwendung: Tag, Nacht
- Einfache Installation
- Langlebige LED-Technologie
- Wasserdichtes Aluminiumgehäuse
- Funktioniert mit allen Dynamotypen

## Zertifizierung

- Deutsche Zertifizierung: StVZO-Zertifizierung



Ausstellungsdatum  
2017-01-19

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 000 85423  
EAN: 87 27900 35053 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)