



Philips LED Bike lights  
SafeRide

**60 lux**  
met dynamo-aandrijving  
Zilveraluminium

**BF60L60BALX1**



## Met een veilig gevoel op weg

Neem uw veiligheid in eigen hand

Ga veilig de weg op met de SafeRide LED BikeLight 60-dynamo, die dezelfde prestaties biedt als motorverlichting. Met een speciaal vervaardigde retro reflector en unieke behuizing.

### Eenvoudig te bevestigen, onderhoudsvrij

- Duurzame LED-technologie
- Stilstandfunctie van 4 minuten
- Werkt met alle dynamo's

### Extra brede lichtstraal

- Dezelfde prestaties als bij motorverlichting: tot 50 meter verlichting van de weg voor u
- Licht zonder schittering
- Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-regelgeving
- Voorgrondverlichting
- Zeer efficiënte reflector

### 5x meer licht

- Met twee krachtige Luxeon-LED's van de nieuwste generatie (60 lux)
- Nieuwe generatie krachtige Luxeon-LED's

**PHILIPS**

SafeRide  
60 lux met dynamo-aandrijving, Zilveraluminium

## Kenmerken

### Aangedreven door 2 Luxeon-LED's



Aangedreven door twee krachtige Luxeon-LED's van de nieuwste generatie (60 lux). Deze hoogwaardige LED's zijn ontworpen voor de auto-industrie en nu ook beschikbaar om de veiligheid van fietsers te vergroten.

### Nieuwe generatie LED



Onze fietsverlichting is uitgerust met krachtige Luxeon-LED's voor een beter zicht. Deze hoogwaardige LED's zijn ontworpen voor de auto-industrie en nu ook beschikbaar om de veiligheid van fietsers te vergroten.

### Dezelfde prestaties als bij motorverlichting



Dezelfde prestaties als bij motorverlichting: tot 50 meter homogene verlichting van de weg voor u

### Duurzame LED-technologie



Duurzame LED-technologie

### Licht zonder schittering



Licht zonder schittering

BF60L60BALX1


### Voldoet aan de regelgeving

Voldoet aan de vereisten van de Duitse StZVO-regelgeving

### Stilstandfunctie van 4 minuten


Stilstandfunctie van 4 minuten

### Werkt met alle dynamo's



Werkt met alle dynamo's

### Voorgrondverlichting



Voorgrondverlichting

### Zeer efficiënte reflector

Zeer efficiënte reflector

# Specificaties

## Maximaal zicht

- Dezelfde prestaties als voor motors: tot 50 meter
- Brede lichtstraal: 110 lumen
- Kleurtemperatuur: 5500 K
- Lichtopbrengst: 60 lux

## Vermogen

- Dynamo: Rotatie- en hubdynamo

## Gebruikstijd

- stilstandfunctie: 4 minuten

## Gebruiksgemak

- Stilstandfunctie van 4 minuten
- Toepassing: Overdag, 's Nachts
- Eenvoudige installatie
- Duurzame LED-technologie
- Waterdichte aluminium behuizing
- Werkt met alle dynamo's

## Certificering

- Duitse certificering: StVZO-certificering



Publicatiedatum  
2017-01-19

Versie: 3.0.1

12 NC: 8670 000 85423  
EAN: 87 27900 35053 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)