




Philips LED Bike lights
Saferide

60 lx
dynamokäyttöinen
Hopea/alumiini



BF60L60BBLX1

Feel safe, ride safe

Pidä huolta turvallisuudestasi

Ota tie haltuun moottoripyörään verrattavalla valoteholla. Dynamokäyttöisessä Saferide LED 60 -pyöränlampussa on erityismuotoiltu paluuheijastin ja ainutlaatuinen kotelo.

Helppo asentaa, ei huoltoa

- Kestävä LED-teknikka
- 4 minuutin seisontavalotoiminto
- Toimii kaikkien dynamojen kanssa

Erittäin laaja valaisu

- Moottoripyörän valoteho: jopa 50 metrin tien valaisu
- Häikäsemätön valokeila
- Saksan StVZO-tieliikennelupalainsäädännön mukainen
- Etualan valaisu
- Tehokas heijastin

5 x enemmän valoa

- 2 uuden sukupolven tehokasta Luxeon-LED-valoa (60 luksia)
- Uuden sukupolven tehokkaat Luxeon-LED-polttimot



PHILIPS

Kohokohdat

2 Luxeon-LED-polttimoa



2 uuden sukupolven tehokasta Luxeon-LED-polttimoa (60 luksia). Nämä laadukkaat LED-polttimot on suunniteltu autokäyttöön ja tarjoavat nyt lisäturvaa myös pyöräilijöille.

Uuden sukupolven LED-polttimot



Pyöränlamppujemme tehokkaat Luxeon-LED-polttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden. Nämä laadukkaat LED-polttimot on suunniteltu autokäyttöön ja tarjoavat nyt lisäturvaa myös pyöräilijöille.

Moottoripyörän valoteho



Moottoripyörän valoteho: jopa 50 metrin tasainen tien valaisu

Kestävä LED-tekniikka



Kestävä LED-tekniikka

Häikäisemätön valokeila



Häikäisemätön valokeila

BF60L60BBLX1


Säädöksenmukainen

Saksan StVZO-tieliikennelupalainsäädännön mukainen

4 minuutin seisontavalotoiminto


4 minuutin seisontavalotoiminto

Toimii kaikkien dynamojen kanssa



Toimii kaikkien dynamojen kanssa

Etualan valaisu



Etualan valaisu

Tehokas heijastin

Tehokas heijastin

Tekniset tiedot

Paras näkyvyys

- Moottoripyörään verrattava valoteho: jopa 50 metrin päähän
- Laaja valokeila: 110 lm
- Väriämpötila: 5 500 K
- Valovirta: 60 lx

Virta

- Dynamo: Pullo- ja napadynamo

Käyttöaika

- Seisontavalotoiminto: 4 minuuttia

Helppokäyttöinen

- 4 minuutin seisontavalotoiminto
- Käyttö: Päivä, Yö
- Helppo asentaa
- Kestävä LED-tekniikka
- Vedenpitävä alumiinikotelo
- Toimii kaikkien dynamotyyppien kanssa

Hyväksyntä

- Saksalainen hyväksyntä: StVZO-hyväksyntä



Julkaisupäivä 2017-01-19

Versio: 3.0.1

12 NC: 8670 000 85424
EAN: 87 27900 35055 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com