

PHILIPS


Boucleur

StyleCare Essential

Fer de 16 mm

Température de 200°C

Revêtement en céramique



BHB862/00



Tout ce dont vous avez besoin pour des boucles souples

Il n'a jamais été aussi simple de créer de magnifiques boucles. Il vous suffit d'enrouler vos mèches de cheveux pour obtenir le style bouclé dont vous avez toujours rêvé. Le revêtement céramique apporte de la brillance aux cheveux, pour une coiffure souple, chic et pleine de vie.

Des résultats impeccables

- Fer de 16 mm pour des boucles souples et des anglaises
- Une température de 200 °C pour des résultats impeccables

Cheveux préservés

- Revêtement protecteur en céramique pour un coiffage ultra doux

Facile d'utilisation

- Le voyant LED clignotant vous indique lorsque l'appareil est prêt à être utilisé
- Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée
- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Garantie internationale de 2 ans

Points forts

Des boucles pleines de vie



Avec le boucleur d'un diamètre de 16 mm, créez des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style jeune et joyeux.

Doux avec vos cheveux



Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

Haute température de 200 °C



La température élevée de 200 °C garantit des résultats parfaits tout en protégeant les cheveux.

Témoin prêt-à-l'emploi



Le témoin arrête de clignoter lorsque le boucleur est chaud et prêt à l'emploi.

Pointe froide



La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de facilité.

Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Garantie 2 ans



Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

Caractéristiques

Caractéristiques

Revêtement des pièces chauffées: Céramique

Témoin prêt-à-l'emploi

Cordon rotatif

Diamètre du fer: 16 millimètre

Type de cheveux

Résultat: Boucles serrées et anglaises

Longueur de cheveux: Longs, Moyens

Spécificités techniques

Température de coiffage: 200 °C

Nombre de réglages de température: 1

Longueur du câble: 1,8 m

Temps de chauffe: 60 s

Tension: Monde entier volt

Entretien

Deux ans de garantie internationale

