

PHILIPS


Щипцы для завивки

StyleCare Essential

Корпус диаметром 16 мм

Температура 200 °C

Керамическое покрытие



BH862/00



Все, что нужно для упругих локонов

Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получают блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу.

Неотразимая укладка

- Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов
- Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

Более бережно


- Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

Удобство использования

- Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию
- В целях безопасности наконечник не нагревается
- Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд
- Сетевой шнур 1,8 м
- Шарнир предотвращает спутывание шнура
- 2 года гарантии по всему миру

Особенности

Живые упругие локоны




Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.

Бережный уход



Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

Высокая температура нагрева: 200 °C



Нагрев до 200 °C обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

Индикатор готовности к работе



LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

Термоизолированный наконечник




Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикоснуться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

Быстрый нагрев



Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

Шнур 1,8 м



Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

Шнур на шарнире



Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

2 года гарантии



Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

Характеристики

Особенности

Покрытие нагревательных элементов: Керамика

Индикатор готовности к работе: Да

Шнур на шарнире: Да

Диаметр корпуса: 16 миллиметра

Тип волос

Конечный результат: Упругие кудряшки и локоны

Длина волос: Длинные, Средний

Технические характеристики

Температура укладки: 200 °C

Количество настроек температуры: 1

Длина кабеля: 1,8 м

Время разогрева: 60 сек.

напряжение: В мире В

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

