

PHILIPS

Lockenstab

StyleCare

Mittelgroßer 25 mm Lockenstab

Tourmaline-Keramik

Digitale
Temperatureinstellungen



BHB864/00



Perfekte Locken im Handumdrehen

Stylen Sie perfekte, klassische Locken mit unserem neuen Styler. Die Turmalin-Keramikbeschichtung sorgt dafür, dass Ihr Haar perfekt geschützt, glatt und glänzend ist. Die hohe Temperatur von 200 °C ermöglicht wunderschöne Locken beim ersten Versuch.

Schön gestylte Haare

- Turmalin-Keramik für ultimativ glattes und glänzendes Haar
- Bis zu 200 °C für perfekte Ergebnisse
- Mittelgroßer 25 mm Lockenstab für klassische Locken

Weniger Haarschäden

- 8 digitale Temperatureinstellungen für absolute Kontrolle

Benutzerfreundlichkeit

- 30 % mehr Platz für das Styling langer oder dicker Haare
- Cool-Tip-Spitze für einfachere und sichere Verwendung
- Sicherheitshalterung für einfache Bedienung
- Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden
- Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Umschalten
- Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr
- Automatische Abschaltung für sicheren Gebrauch
- 1,8 m Stromkabel

Besonderheiten

Tourmaline-Keramik



Der glatte Lockenstab aus Keramik verhindert Schäden an Ihrem Haar beim Styling. Die Turmalin-Beschichtung verleiht Ihren Locken ultimative Glätte und Glanz.

Digitale Temperatureinstellungen

Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.

Bis zu 200°C




Mit einer hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren lockigen Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Mittelgroßer 25 mm Lockenstab




Mittelgroßer 25 mm Lockenstab für klassische Locken

30 % mehr Platz für das Styling



Nutzen Sie mehr Platz auf dem Lockenstab für problemlose Locken selbst bei langen oder dicken Haaren.

Cool-Tip-Spitze



Die Cool-Tip-Spitze des Stylers wurde aus einem besonders hitzebeständigen Material gefertigt, damit sie kühl bleibt. Sie können das Gerät beim Styling sicher und bedienungsfreundlich in der Hand halten.

Sicherheitshalterung



Mit der Sicherheitshalterung können Sie den Lockenstab während der Verwendung sicher absetzen.

Kurze Aufheizzeit



Dieser Styler bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Tastensperre



Sie haben jederzeit die Kontrolle. Keine versehentliche Temperaturänderung dank Tastensperre.

Kabelgelenk



Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.

Daten

Technische Daten

Stabgröße: 25 mm

Stabbeschichtung: Tourmaline-Keramik

Temperaturbereich: 130 °C bis 200 °C

Anzahl der Temperaturstufen: 8

Art der Temperaturregelung: LCD

Aufheizzeit: 60 Sek.

Kabellänge: 1,8 m

Spannung: Weltweit V

Eigenschaften

Automatische Abschaltung: nach 60 Minuten

Feststelltaste

Ständer

Kabelgelenk

Service

2 Jahre weltweite Garantie

