

PHILIPS

Boucleur

StyleCare

Corps chauffant medium de 25 mm

Céramique tourmaline

Réglage numérique de la température



BHB864/00



Des boucles parfaites d'un simple geste

Créez facilement des boucles classiques impeccables avec notre nouveau boucleur. Grâce à son revêtement en céramique tourmaline, vos cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température jusqu'à 200 °C vous permet de créer de magnifiques boucles d'un simple geste.

Des résultats impeccables

- Céramique tourmaline pour des cheveux doux et brillants
- Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits
- Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques

Cheveux préservés

- 8 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

- 30 % de surface de corps chauffant en plus, pour les cheveux longs ou épais
- Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée
- Support de sécurité pour une utilisation facilitée
- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Fonction de verrouillage évitant un changement de réglage involontaire
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée
- Cordon d'alimentation 1,8 m

Points forts

Céramique tourmaline



Le corps chauffant lisse en céramique préserve la beauté de vos cheveux lorsque vous l'utilisez. Il est imprégné de tourmaline, pour des boucles douces et brillantes.

Réglage numérique de la température

L'affichage numérique avec 8 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Jusqu'à 200 °C




La température élevée vous permet de styliser vos cheveux, afin d'obtenir le style bouclé que vous souhaitez.

Corps chauffant medium de 25 mm




Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques

30 % de surface de corps chauffant en plus



Le corps chauffant offre plus de surface de modelage, pour boucler plus facilement les cheveux longs ou épais.

Pointe froide




La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de facilité.

Support de sécurité



Le support de sécurité vous permet de poser le boucleur en toute sécurité lorsque vous l'utilisez.

Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

Fonction de verrouillage



Votre maîtrise est parfaite. Grâce à la fonction de verrouillage, l'appareil ne risque plus de changer involontairement de température.

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Arrêt automatique



Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Taille du corps chauffant: 25 mm

Revêtement du corps chauffant:

Céramique tourmaline

Gamme de température: 130-200 °C

Nombre de réglages de température: 8

Type de commande de la température: LCD

Temps de chauffe: 60 s

Longueur du cordon: 1,8 m

Tension: Monde entier volt

Caractéristiques

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Verrou

Support

Cordon rotatif

Entretien

Deux ans de garantie internationale

