


Philips StyleCare  
Krultang

Middelgrote staaf van 25 mm  
Toermalijn-keramisch  
Digitale temperatuurstanden



BHB864/00



## De perfecte krul met één draai

Maak eenvoudig perfecte, klassieke krullen met onze nieuwe krultang. De staaf met toermalijn-keramische coating zorgt ervoor dat je haar wordt beschermd, perfect glanst en niet pluist. Door de temperatuur van 200 °C kun je met één draai prachtige krullen maken.

### Prachtig gestyled haar

- Toermalijn-keramisch voor ultiem soepel en glanzend haar
- Tot 200 °C voor een perfect resultaat
- Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen

### Minder beschadiging van je haar

- 8 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

### Gebruiksgemak

- 30% meer ruimte op de staaf voor het stylen van lang, dik haar
- Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik
- Veiligheidsstandaard voor gebruiksgemak
- Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
- Vergrendelingsfunctie om onbedoeld in-/uitschakelen te voorkomen
- Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
- Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
- Netsnoer van 1,8 m

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Toermalijn-keramisch



De gladde keramische staaf voorkomt dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen. De staaf is behandeld met toermalijn om je krullen ultieme gladheid en glans te geven.

### Digitale temperatuurstanden


Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.

### Tot 200 °C




Dankzij de hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor de perfecte krullen waarnaar je op zoek bent.

### Middelgrote staaf van 25 mm



Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen

### 30% meer ruimte voor stylen



Meer ruimte op de staaf voor het makkelijker krullen van lang, dik haar.

### Koelblijvend uiteinde




Het uiteinde van de styler is van speciaal warmte-isolerend materiaal gemaakt om het koel te houden, zodat je de styler tijdens het stylen veilig vast kunt houden voor een optimaal gebruiksgemak.

### Veiligheidsstandaard



Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant leggen

### Snelle opwarmtijd



Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler binnen 60 seconden gebruiken.

### Vergrendelingsfunctie



Je hebt altijd volledige controle. Je verandert de temperatuur nooit meer per ongeluk dankzij de vergrendelingsfunctie.

# Specificaties

## Technische specificaties

- Staafgrootte: 25 mm
- Buitenlaag: Toermalijn-keramisch
- Temperatuurbereik: 130 °C - 200 °C
- Aantal hittestanden: 8,0
- Type temperatuurregeling: LCD
- Opwarmtijd: 60 sec.
- Snoerlengte: 1,8 m
- Voltage: Wereldwijd volt

## Kenmerken

- Autom. uit: na 60 min.
- Vergrendeling
- Houder
- Meedraaiend snoer

## Service

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum  
2018-03-21

Versie: 1.2.1

EAN: 08 71010 37648 92

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)