


Philips StyleCare
Krultang

Middelgrote staaf van 25 mm
Toermalijn-keramisch
Digitale temperatuurstanden



BHB864/00



De perfecte krul met één draai

Maak eenvoudig perfecte, klassieke krullen met onze nieuwe krultang. De staaf met toermalijn-keramische coating zorgt ervoor dat je haar wordt beschermd, perfect glanst en niet pluist. Door de temperatuur van 200 °C kun je met één draai prachtige krullen maken.

Prachtig gestyled haar

- Toermalijn-keramisch voor ultiem soepel en glanzend haar
- Tot 200 °C voor een perfect resultaat
- Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen

Minder beschadiging van je haar

- 8 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Gebruiksgemak

- 30% meer ruimte op de staaf voor het stylen van lang, dik haar
- Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik
- Veiligheidsstandaard voor gebruiksgemak
- Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
- Vergrendelingsfunctie om onbedoeld in-/uitschakelen te voorkomen
- Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
- Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
- Netsnoer van 1,8 m

PHILIPS

Kenmerken

Toermalijn-keramisch



De gladde keramische staaf voorkomt dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen. De staaf is behandeld met toermalijn om je krullen ultieme gladheid en glans te geven.

Digitale temperatuurstanden


Met het digitale display met 8 temperatuurstanden heb je absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je haartype om beschadiging te voorkomen.

Tot 200 °C




Dankzij de hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor de perfecte krullen waarnaar je op zoek bent.

Middelgrote staaf van 25 mm



Middelgrote staaf van 25 mm voor klassieke krullen

30% meer ruimte voor stylen



Meer ruimte op de staaf voor het makkelijker krullen van lang, dik haar.

Koelblijvend uiteinde




Het uiteinde van de styler is van speciaal warmte-isolerend materiaal gemaakt om het koel te houden, zodat je de styler tijdens het stylen veilig vast kunt houden voor een optimaal gebruiksgemak.

Veiligheidsstandaard



Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant leggen

Snelle opwarmtijd



Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler binnen 60 seconden gebruiken.

Vergrendelingsfunctie



Je hebt altijd volledige controle. Je verandert de temperatuur nooit meer per ongeluk dankzij de vergrendelingsfunctie.

Specificaties

Technische specificaties

- Staafgrootte: 25 mm
- Buitenlaag: Toermalijn-keramisch
- Temperatuurbereik: 130 °C - 200 °C
- Aantal hittestanden: 8,0
- Type temperatuurregeling: LCD
- Opwarmtijd: 60 sec.
- Snoerlengte: 1,8 m
- Voltage: Wereldwijd volt

Kenmerken

- Autom. uit: na 60 min.
- Vergrendeling
- Houder
- Meedraaiend snoer

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2018-03-21

Versie: 1.2.1

EAN: 08 71010 37648 92

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com