

## Lockenstab

- Mittelgroßer 25 mm Lockenstab
- Tourmaline-Keramik
- Digitale Temperatureinstellungen

BHB864/00



# Perfekte Locken im Handumdrehen

Stylen Sie perfekte, klassische Locken mit unserem neuen Styler. Die Turmalin-Keramikbeschichtung sorgt dafür, dass Ihr Haar perfekt geschützt, glatt und glänzend ist. Die hohe Temperatur von 200 °C ermöglicht wunderschöne Locken beim ersten Versuch.

## Produktübersicht

### Schön gestylte Haare

- Turmalin-Keramik für ultimativ glattes und glänzendes Haar
- Bis zu 200 °C für perfekte Ergebnisse
- Mittelgroßer 25 mm Lockenstab für klassische Locken

### Weniger Haarschäden

- 8 digitale Temperatureinstellungen für absolute Kontrolle

### Benutzerfreundlichkeit

- 30 % mehr Platz für das Styling langer oder dicker Haare
- Cool-Tip-Spitze für einfachere und sichere Verwendung

- Sicherheitshalterung für einfache Bedienung
- Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden
- Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Umschalten
- Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr
- Automatische Abschaltung für sicheren Gebrauch
- 1,8 m Stromkabel
- 2 Jahre Garantie weltweit

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Tourmaline-Keramik



Der glatte Lockenstab aus Keramik verhindert Schäden an Ihrem Haar beim Styling. Die Turmalin-Beschichtung verleiht Ihren Locken ultimative Glätte und Glanz.

### Digitale Temperatureinstellungen

Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.

### Bis zu 200°C



Mit einer hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren lockigen Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

### Mittelgroßer 25 mm Lockenstab



Mittelgroßer 25 mm Lockenstab für klassische Locken

### 30 % mehr Platz für das Styling



Nutzen Sie mehr Platz auf dem Lockenstab für problemlose Locken selbst bei langen oder dicken Haaren.

### Cool-Tip-Spitze



Die Cool-Tip-Spitze des Stylers wurde aus einem besonders hitzebeständigen Material gefertigt, damit sie kühl bleibt. Sie können das Gerät beim Styling sicher und bedienungsfreundlich in der Hand halten.

### Sicherheitshalterung



Mit der Sicherheitshalterung können Sie den Lockenstab während der Verwendung sicher absetzen.

### Kurze Aufheizzeit



Dieser Styler bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

### Tastensperre



Sie haben jederzeit die Kontrolle. Keine versehentliche Temperaturänderung dank Tastensperre.

### Kabelgelenk



Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.

### Automatische Abschaltung



Dieser Styler ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Diese Funktion bietet Sicherheit. Sollte das Gerät versehentlich eingeschaltet bleiben, schaltet es sich nach 60 Minuten automatisch ab.

Kabellänge 1,8 m



Praktische Verwendung dank 1,8 m Netzkabel.

2 Jahre Garantie



Philips bietet 2 Jahre Garantie für dieses Produkt, um Ihnen ein Produkt mit einer langen Lebensdauer zu bieten, das Sie jeden Tag verwenden können.

## Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

### Technische Daten

Stabgröße	25 mm
Stabbeschichtung	Tourmaline-Keramik
Temperaturbereich	130 °C bis 200 °C
Anzahl der Temperaturstufen	8
Art der Temperaturregelung	LCD
Aufheizzeit	60 Sek.
Kabellänge	1,8 m
Spannung	Weltweit V

### Eigenschaften

Automatische Abschaltung	nach 60 Minuten
Feststelltaste	Ja
Ständer	Ja
Kabelgelenk	Ja

### Service

2 Jahre weltweite Garantie	Ja
----------------------------	----

### Verpackungsmaße

Höhe	41.50 cm
Breite	10.50 cm
Tiefe	5.50 cm
Nettogewicht	0.38 kg
Bruttogewicht	0.51 kg
EAN	08710103764892
Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Ursprungsland	CN
Harmonisierter Systemcode	851632

### Außenkarton

Länge	43.40 cm
Breite	22.30 cm
Höhe	18.20 cm
Bruttogewicht	3.33 kg
EAN	18710103764899
Anzahl der Verbraucherverpackungen	6



Ausstellungsdatum  
2017, October 14

Version: 1.2.1  
EAN: 08710103764892

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)