

Boucleur

- Corps chauffant medium de 25 mm
- Céramique tourmaline
- Réglage numérique de la température

BHB864/00



Des boucles parfaites d'un simple geste

Créez facilement des boucles classiques impeccables avec notre nouveau boucleur. Grâce à son revêtement en céramique tourmaline, vos cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température jusqu'à 200 °C vous permet de créer de magnifiques boucles d'un simple geste.

Avantages

Des résultats impeccables

- Céramique tourmaline pour des cheveux doux et brillants
- Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits
- Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques

Cheveux préservés

- 8 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation

- 30 % de surface de corps chauffant en plus, pour les cheveux longs ou épais
- Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée

- Support de sécurité pour une utilisation facilitée
- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Fonction de verrouillage évitant un changement de réglage involontaire
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Garantie internationale de 2 ans

PHILIPS

Fonctions

Céramique tourmaline



Le corps chauffant lisse en céramique préserve la beauté de vos cheveux lorsque vous l'utilisez. Il est imprégné de tourmaline, pour des boucles douces et brillantes.

Réglage numérique de la température

L'affichage numérique avec 8 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Jusqu'à 200 °C



La température élevée vous permet de styliser vos cheveux, afin d'obtenir le style bouclé que vous souhaitez.

Corps chauffant medium de 25 mm



Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques

30 % de surface de corps chauffant en plus



Le corps chauffant offre plus de surface de modelage, pour boucler plus facilement les cheveux longs ou épais.

Pointe froide



La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de facilité.

Support de sécurité



Le support de sécurité vous permet de poser le boucleur en toute sécurité lorsque vous l'utilisez.

Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.

Fonction de verrouillage




Votre maîtrise est parfaite. Grâce à la fonction de verrouillage, l'appareil ne risque plus de changer involontairement de température.

Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

Arrêt automatique



Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Garantie 2 ans



Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Taille du corps chauffant	25 mm
Revêtement du corps chauffant	Céramique tourmaline
Gamme de température	130-200 °C
Nombre de réglages de température	8
Type de commande de la température	LCD
Temps de chauffe	60 s
Longueur du cordon	1,8 m
Tension	Monde entier volt

Caractéristiques

Arrêt automatique	au bout de 60 min
Verrou	Oui
Support	Oui
Cordon rotatif	Oui

Entretien

Deux ans de garantie internationale	Oui
-------------------------------------	-----

Dimensions de l'emballage

Hauteur	41,50 cm
Largeur	10,50 cm
Profondeur	5,50 cm
Poids net	0,38 kg
Poids brut	0,51 kg
EAN	08710103764892
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851632

Carton externe

Longueur	43,40 cm
Largeur	22,30 cm
Hauteur	18,20 cm
Poids brut	3,33 kg
EAN	18710103764899
Nombre d'emballages	6



Les données sont sujettes à changement
2017, juillet 2

Version: 1.2.1
EAN: 08710103764892

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com