

PHILIPS

Sublime Ends 美发造型器/卷发棒


StyleCare

32 毫米直径卷发棒


SplitStop 技术

角蛋白涂层

数字温度设置



BHB868/05



让卷发闪亮无瑕疵

让迷人卷发拥有健康发梢

Sublime Ends 美发造型器是我们一款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造轻柔卷发，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！

靓丽造型

- 高达 200°C，打造理想造型
- 32 毫米直径卷发棒，打造轻柔卷发

更少发梢分叉

- SplitStop 技术专为确保发梢无分叉而设计
- 角蛋白涂层提供加倍呵护
- 8 档数字温度设置，可随心控制

操作简易

- 卷发棒上增加 30% 造型空间，适用于长发或浓密头发
- 防烫端口，轻松使用、安全使用
- 安全支架，易于使用
- 快速加热，60 秒内即可使用
- 按键锁定功能，可避免意外启动
- 绕线装置，防止电源线缠结
- 自动关闭功能，使用安全



asimpleswitch.com

产品亮点

SplitStop 技术



SplitStop 技术专为确保发梢无分叉而设计。它是优化的加热性能和低摩擦级别的精致统一，加倍呵护从发根到发梢的秀发健康。温度不会突然变化，这可确保在造型时持续提供优化加热效果且均匀地分布在卷发棒上。卷发棒覆盖有柔滑的陶瓷涂层，可减少对发缕的拉扯力。打造精致卷发，健康发梢，焕发出新的活力。

角蛋白涂层



角蛋白是秀发必不可少的原料，它可使秀发强韧、健康和漂亮。陶瓷富含角蛋白，精心呵护您的秀发。

数字温度设置

带 8 档温度设置的数字显示屏可由您随意控制，让您根据发质调整温度，防止秀发受损。

烫发温度高达 200°C



专业造型温度让您随心所欲地变换发型，轻松拥有理想的卷发造型。

32 毫米直径卷发棒



32 毫米直径卷发棒，打造轻柔卷发

增加 30% 造型空间



卷发棒上增加的造型空间，适用于对长发或浓密头发进行轻松卷发。

防烫端口



美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温。您可以安全握持，轻松打造迷人发型。

安全支架



将卷发器放到安全座上，安心使用

快速加热



这款卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。

按键锁定功能



造型过程尽在掌握。按键锁定功能，让温度不再意外更改。

绕线装置



简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

技术规格

卷发棒大小: 32 毫米
卷发棒涂层: 角蛋白陶瓷
温度范围: 130 °C - 200 °C
加热设置档数: 8
温度控制类型: 液晶

加热时间: 60 秒
电线长度: 1.8 米
电压: 全球 伏

功能

自动关熄功能: 60 分钟后
简易锁扣
搁置架
绕线装置

服务

2 年全球保修

