

Philips StyleCare
Ondulator Glam Shine

Bară conică de 13 mm - 25 mm

Îngrijire cu ioni
Bară din aliaj de titan
Indicator buclă gata

Bucle uimitoare și onduleuri strălucitoare

Îți prezentăm ondulatorul Glam Shine. Primul ondulator Philips cu îngrijire cu ioni și cu bară îmbogățită cu titan, pentru bucle și onduleuri care strălucesc superb. Indicatorul Curl Ready unic te ajută să realizezi bucle omogene de jur împrejur și protejează împotriva supraîncălzirii.

Păr coafat frumos

- Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor și drept
- Bară din aliaj de titan pentru rezultate perfecte
- Până la 210°C pentru rezultate perfecte

Mai puțină deteriorare a părului

- Indicatorul unic Curl Ready previne supraîncălzirea părului
- 9 setări digitale de temperatură pentru control absolut

Ușor de utilizat

- Bară mai lungă pentru păr lung sau des
- Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 45 de secunde
- Funcție de blocare a butoanelor pentru a evita pornirea accidentală
- Stativ de siguranță pentru utilizare ușoară
- Rotește cablul pentru a preveni încurcarea
- Cablu de alimentare de 1,8 m
- Tensiune universală pentru a obține companionul de călătorie perfect




BHB872/00

PHILIPS

Repere

Îngrijire cu ioni



Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul și netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul și strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate și strălucitoare.

Bară din aliaj de titan



Titanul, utilizat profesional, este apreciat pentru robustețe și pentru transferul rapid de căldură, ceea ce are drept rezultat un coafat mai performant. Bara este îmbogățită cu titan, pentru rezultate excelente.

Indicator buclă gata

Indicatorul unic Curl Ready te anunță când bucla este gata, emițând o alertă sonoră. Această funcție inovatoare te ajută să obții bucle și onduleuri minunate, prevenind, în același timp, supraîncălzirea părului. Poți să te coafezi întotdeauna fără a-l utiliza, dacă preferi alte durate de coafare.

Până la 210°C




Temperatura ridicată îți permite să schimbi forma părului și să obții aspectul buclat pe care ți-l dorești.

Setări digitale pentru temperatură

Afișajul digital, cu 9 setări de temperatură, îți oferă control absolut pentru a adapta temperatura la tipul părului tău, pentru prevenirea accidentelor.

Bară mai lungă



Acest ondulator are o bară lungă, de 160 mm, ideală pentru ondularea părului cu firul lung sau gros.

Stativ de siguranță



Stativul de siguranță îți permite să lași jos ondulatorul în siguranță în timpul utilizării

Durată scurtă de încălzire



Acest dispozitiv de coafat are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 45 secunde.

Funcție de blocare a butoanelor



Menț. întotdeauna contr. Cu funcția de bloc. autom. a but., nu se mai prod. schimb. accid. a temp.



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Ondulator Glam Shine

Bară conică de 13 mm - 25 mm Îngrijire cu ioni, Bară din aliaj de titan, Indicator buclă gata

BHB872/00

Specificații

Specificații tehnice

- Dimensiune bară: 13-25 mm
- Acoperire bară: Ceramică din titan
- Interval de temperatură: 130 °C - 210 °C
- Număr de setări de căldură: 9
- Tip de comandă a temperaturii: LCD
- Timp de încălzire: 45 sec
- Lungime cablu: 1,8 m
- Tensiune: La nivel global V

Caracteristici

- Oprire automată: după 60 min.
- Blocare buton
- Suport pentru așezarea aparatului
- Cablu de alimentare cu articulație

Service

- Garanție internațională 2 ani



Data apariției 2018-03-21

Versiune: 1.4.1

EAN: 08 71010 37648 78

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com