

# PHILIPS

Автоматична маша за  
къдрене

StyleCare Prestige

С интелигентна система за  
накъдряне

2 пъти повече коса наведнъж

Вертикален захват

Интелигентни предпазители за  
къдрици



ВНВ876/00



## Преобразяване с мечтаните къдрици

2 пъти повече коса наведнъж\*

Със своята иновативна интелигентна система за навиване автоматичната машина за къдрене Philips StyleCare Prestige Auto автоматично и без усилие прави вашите мечтани къдрици. Преобразяване с мечтаните къдрици с 2 пъти повече коса наведнъж\*

### Лесна употреба

- Интелигентна система за накъдряне за съвършено оформяне
- Дълъг цилиндър за оформяне на 2 пъти повече коса в движение
- Вертикален захват за лесно използване
- Интелигентна обратна връзка с функции за звуков сигнал и автоматично спиране
- Оформяне на прическа без преграване

### Красиво оформена прическа


- Интелигентни предпазители за къдрици за професионално направени, невероятни, трайни къдрици
- 27 комбинации на настройки за различен външен вид
- 3 топлинни настройки и 3 настройки за време за различни типове коса
- 3 регулируеми посоки на къдрене

### Грижа за вашата коса

- Отворена конструкция за идеални къдрици без проблеми
- Защитно керамично покритие със съдържание на кератин
- Технология за подсилване на къдриците: страхотен резултат при щадяща настройка на топлина

## Акценти


### Интелигентна система за накъдряне



Насладете се на съвършено оформяне с нашата интелигентна система за накъдряне. Иновативната система е страхотен пакет с много обновени функции. Удивителни, трайни къдрици се създават с натискането на един бутон с два автоматично въртящи се предпазителя за къдрици. Те навиват всеки кичур коса като професионален стилист като същевременно се грижат за косата ви.


Интелигентната технология за подсилване на къдрите позволява на автоматичната машина за къдрене да създава трайни резултати при по-щадящи настройки на температурата. По-дългият цилиндър, лесният вертикален захват и отворената конструкция на това устройство, които следват естествения път на вашата коса ви помагат да оформите идеално с минимално усилие.

### Дълъг цилиндър за 2 пъти повече коса



Благодарение на 113% повече повърхност на къдрене на автоматичната машина за къдрене\*, вече можете да оформите 2 пъти повече коса в движение. Постигнете идеалните къдрици вече по-лесно и по-бързо.


### Вертикален захват за лесно използване



Автоматичната машина за къдрене се държи в естествено вертикално положение с отпуснат захват, което прави безпроблемно създаването на


перфектни, идеални къдрици по цялата ви глава. Бутоните за работа са разположени там, където е захватът, за да можете интуитивно да ги достигнете. Извитата, женствена форма на цилиндъра за накъдряне прави накъдрянето удобно дори по-близо до скалпа ви.

### Интелигентни предпазители за къдрици



Нашата автоматична машина за накъдряне създава идеални и невероятни къдрици, които издържат всеки път. Благодарение на нашите иновативни интелигентни предпазители за къдрици, косата е идеално увита около цилиндъра като след майсторско докосване на професионален фризьор. Тъй като всеки кичур коса се навива равномерно при контролирана температура, резултатът всеки път е идеален. Най-доброто е, че тази висококвалифицирана работа се извършва автоматично само с натискането на един бутон!

### Разнообразие от 27 опции за оформяне




Насладете се на различен външен вид с 27 комбинации на настройки (3 настройки на таймер, 3 настройки на температура, 3 настройки на посока на накъдряне). Различните настройки за накъдряне, температура и време могат да се използват в различни комбинации за постигане на желания от вас външен вид всеки път.

### Отворена конструкция




Нашата иновативна отворена конструкция в комбинация с два вертикални предпазителя за накъдряне ви помагат да постигнете страхотни къдрици, като същевременно се грижите за косата си. В просторния цилиндър въртящите се предпазители за къдрици нежно и плавно увиват косата около цилиндъра за накъдряне без проблеми. Тъй като нашите предпазители на къдрици са оформени вертикално, следвайте естествената посока на косата и има по-малък шанс за заплитане на косата ви. Оформяйте косата си спокойно.

### Кератинова керамика



Защитно керамично покритие със съдържание на кератин за по-добра грижа за косата ви.

### Технология за подсилване на къдрите



Нашата интелигентна технология за подсилване на къдрите позволява страхотни, трайни къдрици при щадяща настройка на температурата. Комбинацията от форма, интелигентни предпазители на къдрици и цилиндър от кератинова керамика работят в синхрон за ефективно използване на топлината, така че косата се оформя идеално всеки път.

# Спецификации

## Характеристики

Автоматично въртене

Посоки на въртене

Покритие на нагрятите части: кератинова керамика

Автоматично изключване:

след 60 мин

Въртящ се кабел

Халка за закачване

## Акcesoари

Акcesoар за почистване на цилиндъра

Тип коса

Всички типове коса

## Технически данни

Температура на оформяне: 170 °C – 190 °C – 210 °C

3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво

Настройки на таймера: 8 сек – 10 сек – 12 сек

Време за замяване: 30 сек.

Напрежение:

Универсална V

Дължина на кабела: 2 м

## Сервиз

2 години международна гаранция

