

# PHILIPS

Automaatne  
koolutaja

StyleCare Prestige

Nutika koolutussüsteemiga

2x rohkem juukseid korraga

Vertikaalne käepide

Nutikad lokikaitsesid



BHB876/00



## Unistuste lokkide tegemine

2x rohkem juukseid korraga\*

Philipsi StyleCare Prestige automaatseid lokitange kasutades on unistuste lokkide tegemine tänu uuenduslikule nutikale lokkide tegemise süsteemile käegakatsutav reaalsus. Unistuste lokke saab korraga teha 2x suuremale juuksesalgule\*

### Lihntne kasutada

- Nutikas koolutussüsteem parima stiliseerimiskogemuse saavutamiseks
- Pikem rullik ühe korraga 2x rohkemate juuste töötlemiseks
- Vertikaalne käepide mugavaks kasutamiseks
- Nutikas tagasiside valmisoleku heli ja automaatse seiskamise funktsiooniga
- Kuumakindel stiliseerimine

### Kaunid soengud


- Nutikad lokikaitsesid suurepärase, kauakestvate ja professionaalsete lokkide saavutamiseks
- 27 seadistuse kombinatsiooni erinevate soengute tegemiseks
- 3 kuumuse- ja 3 taimerisätet erinevatele juuksetüüpidele
- 3 reguleeritavat koolutamise suunda

### Hooldus sinu juustele

- Loomuliku langusega avatud konstruktsioon ideaalsete, langevate lokkide tegemiseks
- Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhooldusega
- Lokkide täiustamise tehnoloogia: suurepärase tulemus juukseid mittekahjustaval temperatuuril


# Esiletõstetud tooted

## Nutikas koolutussüsteem



Nautige meie nutika koolutussüsteemiga parimat stiliseerimiskogemust. Uuenduslik süsteem hõlmab mitmeid täiustatud funktsioone. Suurepäraseid kauakestvad lokid saadakse ühe nupuvajutusega tänu kahele automaatselt pöörlevale nutikale lokikaitsele. Need koolutavad iga juuksesalku, nagu professionaalne juuksur seda teeks, hoolitsedes samal ajal juuste eest. Nutikas lokkide tegemise tehnoloogia võimaldab automaatse koolutajaga saada madalama temperatuuriseadistuse juures kauakestva tulemuse. Seadme pikem rullik, mugav vertikaalne käepide ja avatud konstruktsioon järgivad juuste loomulikku langemist ja muudavad ideaalse soengu tegemise väga lihtsaks.

## Pikem rullik 2x rohkemate juuste töötlemiseks




Tänu meie automaatse koolutaja 113% suuremale koolutuspinnale\* saate nüüd ühe korraga 2x rohkem juukseid stiliseerida. Ideaalsete lokkide tegemine on nüüd lihtne ja kiire.

## Vertikaalne käepide mugavaks kasutamiseks



Automaatset koolutajat saab tänu mugavale käepidemele hoida loomulikus vertikaalasendis, mistõttu on üle terve pea ideaalsete lokkide tegemine lihtne. Juhtnupud asetsevad käepideme juures, mistõttu saab neid intuiitiivselt vajutada. Tänu kumerale, voolujoonelisele koolutuskambrile saab isegi pealae lähedal mugavalt lokke teha.

## Nutikad lokikaitсед



Meie automaatkoolutaja teeb suurepäraseid ja kauakestvad lokid, ja seda iga kord. Tänu uuenduslikele ja nutikatele lokikaitsetele asetuvad juuksed rulliku ümber ideaalselt, justkui oleks professionaalse juuksuri meisterlik käsi mängus. Kuna iga juuksesalku koolutatakse ühtlasel, kontrollitud temperatuuril, on tulemus iga kord ideaalne. Parim asja juures on see, et oskuslikku tööd saab teha ainult ühe nupuvajutusega, automaatselt!

## 27 stiliseerimisvalikut vahelduse tagamiseks



Nautige 27 seadistuse kombinatsiooniga erinevaid soenguid (3 taimeriseadistust x 3 temperatuuriseadistust x 3 koolutamise suuna seadistust). Mitmeid koolutamise-,


temperatuuri- ja aja seadistusi saab iga kord soovitud täiusliku tulemuse saavutamiseks erinevalt kombineerida.

## Loomuliku langusega avatud konstruktsioon




Meie uuenduslik avatud konstruktsioon koos kahe vertikaalse koolutuskaitsesega tagavad ideaalsed lokid juuste eest samal ajal hoolitsedes. Avaras kambris mähivad pöörlevad lokikaitseed juuksed õrnalt ja sujuvalt koolutusrulliku ümber. Kuna lokikaitsete vertikaalne kuju järgib juuste loomulikku langemist, on juuste kinnijäämise oht väiksem. Stiliseerige rahulikult.

## Keratiiniga keraamiline kate



Kaitsev keraamiline pinnakate keratiinhoodusega, et teie juuste eest paremini hoolt kanda.

## Lokkide täiustamise tehnoloogia



Meie lokkide täiustamise tehnoloogia tagab suurepäraseid, kauakestvad lokid juukseid mittekahjustaval temperatuuril. Kuju, nutikad lokikaitseed ja keratiiniga keraamiline rullik toimivad tõhusalt koos, et juukseid iga kord ideaalselt stiliseerida.

# Spetsifikatsioon

## Omadused

Automaatne pöörlemine  
Pöörlemissuunad  
Kuumade pindade kate: keratiiniga  
keraamiline kate  
Automaatne väljalülitus: 60 min pärast  
Pöörlev juhe  
Hoiustamiskonks

## Tarvikud

Rulli puhastamise tarvik  
Salkude jaotamise tarvik

## Juuksetüüp

Kõik juuksetüübid

## Tehnilised andmed

Stiliseerimistemperatuur: 170 °C – 190 °C –  
210 °C  
3 koolutamise suunda: Parem - vahelduv -

vasak

Taimeri sätted: 8 s – 10 s – 12 s  
Kuumenemisaeg: 30 sekundit  
Pinge: Universaalne V  
Juhtme pikkus: 2 m

## Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

