

PHILIPS

Autom. lokšķēres

StyleCare Prestige

Ar viedu loku veid. sistēmu

2x vairāk matu vienā reizē

Vertikāla satveršana

Viedi loku aizsargi



BHB876/00



Jūsu sapņu lokas

2x vairāk matu vienā reizē*

Philips StyleCare Prestige Auto Curler taisnotājs automātiski padara jūsu sapņu lokas par realitāti, izmantojot novatorisko viedās ievieidošanas sistēmu. Ieveidojiet savas sapņu lokas, apstrādājot 2x vairāk matu vienā reizē*

Vienkārša lietošana

- Vieda loku veid. sistēma vislabākajai ievieidošanas pieredzei
- Garāks cilindrs, lai ievieidotu 2x vairāk matu vienā reizē
- Vertikāla satveršana vieglai lietošanai
- Intelligenti rādījumi ar gatavības pikstienu un automātisko izslēgšanu
- Ievieidošana ar aizsardzību pret karstumu

Skaisti ievieidoti mati


- Viedi loku aizsargi satriecošām, noturīgām profesionāla līmeņa lokām
- 27 iestatījumu kombinācijas daudzveidīgam izskatam
- 3 siltuma un 3 taimera iestatījumi dažādiem matu tiem
- 3 regulējami ievieidošanas virzieni

Matu kopšana

- Dabiskas plūsmas atvērta konstrukcija perfektām lokām bez stresa
- Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu
- Loku palielināšanas tehnoloģija: lieliski rezultāti ar saudzējošu siltuma iestatījumu


Izceltie produkti

Vieda loku veid. sistēma



Baudiet vislabāko ievieidošanas pieredzi ar mūsu viedo loku ievieidošanas sistēmu. Šajā novatoriskajā sistēmā ietilpst vairākas uzlabotas funkcijas. Varat izveidot lieliskas, noturīgas lokas, tikai pieskaroties pogai, kas darbona divus automātiski rotējošus viedus loku aizsargus. Katra jūsu matu šķipsna tiek ieviedota ar profesionāla stilista darba kvalitāti, vienlaikus aizsargājot jūsu matus. Pārdomātā loku ievieidošanas tehnoloģija ļauj automātiskajām lokšķērēm radīt noturīgu rezultātu ar saudzējošu temperatūras iestatījumu. Ieņices garais cilindrs, ērtā vertikālā satveršana un atvērta konstrukcija, kas pielāgota matu dabiskajam plūdamam, palīdz viegli ievieidot matus.

Garāks cilindrs 2x vairāk matiem



Mūsu automātiskajām lokšķērēm ir par 113% lielāka ievieidošanas virsma*, tāpēc varat ievieidot 2x vairāk matu vienā reizē. Ātri un viegli ievieidojamas perfektas lokas.


Vertikāla satveršana vieglai lietošanai



Automātiskās lokšķēres iespējams turēt dabiskā vertikālā pozīcijā, lai viegli ievieidotu perfektu konstantas lokas. Darbības pogas ir


novietotas blakus rokturim, lai tās būtu intuitīvi lietojamas. Loku veidošanas nodalījuma izliektā, sievišķīgā forma padara ievieidošanu ērtu arī galvas ādas tuvumā.

Viedi loku aizsargi



Mūsu automātiskās lokšķēres ievieido perfektas, satriecošas un noturīgas lokas katrā lietošanas reizē. Pateicoties novatoriskajiem viedajiem loku aizsargiem, mati tiek perfekti aptīri ap cilindru, it kā jūs apkalpotu profesionāls frizieris. Tā kā katra šķipsna tiek ieviedota vienmērīgi kontrolētā temperatūrā, rezultāts ir perfekts katru reizi. Un labākais, ka tas viss notiek ar pogas pieskārienu, automātiski!

27 ievieidošanas opcijas daudzveidībai



Daudzveidīgs izskats ar 27 iestatījumu kombinācijām (3 taimera iestatījumi x 3 temperatūras iestatījumi x 3 ievieidošanas virziena iestatījumi). Dažādos ievieidošanas, temperatūras un laika iestatījumus var izmantot dažādās kombinācijās, lai katru reizi iegūtu vēlamu izskatu.

Dabiskas plūsmas atvērta konstrukcija




Mūsu novatoriskā atvērta konstrukcija apvienojumā ar diviem vertikāliem loku aizsargiem palīdz iegūt lieliskas lokas, saudzējot matus. Ietilpīgajā kamerā rotējošie aizsargi saudzīgi un viegli aptin matus apkārt ievieidošanas cilindram. Tā kā loku aizsargiem ir vertikāla forma, kas līdzinās jūsu matu dabiskajam plūdamam, pastāv mazāks risks, ka mati var iestrēgt. Matu ievieidošana ar sirdsmieru.

Keratīns un keramika



Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu labākai matu kopšanai.

Loku palielināšanas tehnoloģija



Mūsu viedā loku palielināšanas tehnoloģija rada lieliskas, noturīgas lokas ar saudzējošu temperatūras iestatījumu. Formas, viedo loku aizsargu un cilindra keratīna keramiskā pārklājuma kombinācija efektīvi izmanto siltumu matu perfektai ievieidošanai katru reizi.

Specifikācijas

Funkcijas

Automātiskā rotācija

Rotācijas virzieni

Karsto daļu pārklājums: keratīns un keramika

Automātiska izslēgšanās: pēc 60 min

Grozāms vads

Uzglabāšanas āķis

Piederumi

Cilindra tīrīšanas piederums

Šķipsnu sadalīšanas piederums

Matu tips

Visi matu tipi

Tehniskā specifikācija

Ieveidošanas temperatūra: 170 °C - 190 °C -
210 °C

3 ievieidošanas virzieni: Pa labi - Pamišus -

Pa kreisi

Taimera iestatījumi: 8sek. - 10sek. - 12sek.

Uzkarsēšanas laiks: 30 sek.

Spriegums: Universāla V

Vada garums: 2 m

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

